
Produktdatenblatt



Philips Hue Gradient Signe Pole, Stehleuchte, White & Color Ambiance mit Farbverlauf, indirekte Lichtakzente für Wohn- und Schlafzimmer, schlankes Design, Schwarz, steuerbar per App und Sprache

Premium-Design trifft smarte Beleuchtung: die Signe Gradient Pole Stehleuchte. Ein elegantes Design-Statement, das sich mit stiller Eleganz in die Architektur Deines Zuhauses einfügt. Platziere das minimalistische, ultraschlanke Profil vertikal an der Wand im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Homeoffice, stecke sie ein und lass das sanfte Licht die Raumhighlights betonen. Fortschrittliche Gradient-Technologie taucht Wände in sanfte Farbverläufe und bringt Wärme und Tiefe in Deinen Raum. Wechsle mühelos zwischen warmweißen Tönen für entspannte Momente und dezenten Farbverläufen für Stimmung. Die Signe Gradient Pole ist aus schwarzem Aluminium gefertigt – für einen edlen, kuratierten Look. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automationen und individuelle Lichtszenen.

Technische Daten

Max. Wattage	20
Sockel	
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	2550
Kelvin	1000-20000

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103149589
Bestellnummer (EOC)	14958900
12NC	929004322301
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405214090
Herkunftsland	Polen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.92
Artikel mit Verpackung / kg	2.25

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	179.5		
Verpackung in cm (H/B/T)	13.8	17.7	190.6

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	E

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	2.5m
Höhenverstellbar	Nein

Weitere Informationen zur Datennutzung: www.philips-hue.com/datanotice

Ausstellungsdatum: 03.08.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.