Heißluftgebläse H-180



- Leichtes, kompaktes Einsteiger-Heißluftgebläse für einen vielseitigen Einsatzzweck.
- 2-Stufige Temperatureinstellung: Stufe 1: 400°C & 300l/min. und Stufe 2: 600°C & 500l/min.
- Hochwertiges, gummiertes 1,80 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche
- Ausgestattet mit einer Mikanitheizung
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Geräteposition
- Extrem leicht und kompakt für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse

Leistung	1.800 W
Temperatur & Luftstrom	Stufe I:400°C & 300 l/min. Stufe II:600°C & 500 l/min
Resthitzeanzeige	Nein
Temperatur (von bis)	400°C - 600°C
Temperatureinstellung	2-Stufen
Temperaturscanner	Nein
Luftstrom (von bis)	300 - 500
Luftstromregulierung	2-Stufen
Anzeige	Nein
Heizelement	Mikanit
Motor / Typ	Bürsten Motor
Kabellänge in m	1,8
Gehäuse	Kunststoff
Aufhänge Möglichkeit	Ja, Öse am Kabel
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Intertek
Nettogewicht	0,65
Abmessung (Verpackung)	0,24 x 0,237 x 0,09
Artikelnummer	035-0001
EAN-Nr.	4009729087565

Heißluftgebläse H-180



2-Stufige Temperatureinstellung: Stufe 1: 400°C & 300l/min. und Stufe 2: 600°C & 500l/min.



Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse



Extrem leicht und kompakt für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung