Heißluftgebläse H-180 Car Wrap Edition



- Mit seinem 7,50 m Kabel ist die Car Wrap Edition das ideale Heißluftgebläse für Fahrzeug Folierungen oder andere großflächige Arbeiten.
- 2-Stufige Temperatureinstellung: Stufe 1: 400°C & 300l/min. und Stufe 2: 600°C & 500l/min.
- Extra langes und gummiertes 7,50 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche für den Einsatz bei der Fahrzeugbeschriftung
- Ausgestattet mit einer Mikanitheizung
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Gerätepositon
- Extrem leicht und kompakt für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse

Leistung	1.800 W
Temperatur & Luftstrom	Stufe I:400°C & 300 l/min. Stufe II:600°C & 500 l/min
Resthitzeanzeige	Nein
Temperatur (von bis)	400°C - 600°C
Temperatureinstellung	2-Stufen
Temperaturscanner	Nein
Luftstrom (von bis)	300 -
Luftstromregulierung	2-Stufen
Anzeige	Nein
Heizelement	Mikanit
Motor / Typ	Bürsten Motor
Kabellänge in m	7,5
Gehäuse	Kunststoff
Aufhänge Möglichkeit	Ja, Öse am Kabel
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Intertek
Nettogewicht	1,05
Abmessung (Verpackung)	0,24 x 0,237 x 0,09
Artikelnummer	035-0005
EAN-Nr.	4009729087657

Heißluftgebläse H-180 Car Wrap Edition



2-Stufige Temperatureinstellung: Stufe 1: 400°C & 300l/min. und Stufe 2: 600°C & 500l/min.



Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse



Extrem leicht und kompakt für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung