
MEDER electronic
Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:
4003004029
Artikel:
Rundstabmagnet; AlNiCo500; 5.5x22.0mm
axial magnetisiert



MAGNET AlNiCo 500
magnetized across 22 mm (axial)
magnetisiert über 22 mm (axial)

tolerances according to DIN ISO 2768 m

Abmessungen	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Länge l		21,8	22	22,2	mm
Aussendurchmesser D		5,3	5,5	5,5	mm

Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Remanenz Br		1.120	1.240		mT
Max. Betriebstemperatur				450	°C
Magnetisches Moment	gemessen mit MS150	34,4	38		E-6 Vs cm
Magnetwerkstoff		Aluminium Nickel Cobalt			
Magnetisierungsrichtung		axial			