ESD-Prospekthüllen

- Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie*
- Materialklassifikation nach DIN EN 61340-5-3:
  - Oberflächenableitfähig
  - Volumenableitfähig
- ESD-Klassifizierungssymbol: D
- Recyclebar 04
- Farbe: Rosa oder transparent
- Standardaufdruck:
  ESD-Symbol, Recycle-Symbol und Lot-Nr.



DIN A4, transparent, 0.1mm,
1 Seite offen, mit Lochrand



DIN A4, rosa, 0.1mm,
1 Seite offen, mit Lochrand



DIN A4, rosa, 0.1mm,
2 Seiten offen, ohne Lochrand

Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-3:

	Prüfmethode	Grenzwerte	Typische Werte
Oberflächenwiderstand R_S	DIN EN 61340-2-3	$1 \times 10^4 \leq R_S < 1 \times 10^{11}\ \Omega$	$10^{10}\ \Omega$
Volumenwiderstand R_V	DIN EN 61340-2-3	$1 \times 10^4 \leq R_V < 1 \times 10^{11}\ \Omega$	$10^{10}\ \Omega$
Umgebungsbedingungen: 12 ± 3 % rel. Feuchte und 23 ± 2 °C (Konditionierung > 48 Std.)			

* Die Anforderungen bezüglich des Oberflächenwiderstandes $R_S < 1 \times 10^{11}\ \Omega$ kann unter normalen Anforderungs- und Lagerbedingung bis zu 3 Jahren eingehalten werden.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

BJZ GmbH & Co. KG
Berwanger Str. 29 • D-75031 Eppingen/Richen
Telefon: +49 -7262-1064-0
Fax: +49 -7262-1063
E-mail: info@bjz.de
http://www.bjz.de