MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Stecker SCHUKO®

**Artikelnummer: 10829**



**MENNEKES**
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

**Stand Jun 27 2026** Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- mit Kabelverschraubung
- mit Schutzkappe
- (Form CP)
- nach Verteidigungsgerätenorm
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- für Leitungen bis 3 x 2,5 $mm^2$, bis H07RN-F
- mit Bajonettring
- mit Schutzhaube am Band

# Technische Daten

| Stecker SCHUKO® | 10829 |
|---|---|
| Produktserie | SCHUKO® |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 2p+PE |
| Nennspannung AC | 230V |
| Schutzart IP | IP68 |
| Kontakt-Träger | Standard |
| Anschlussmöglichkeit | Schraub-Klemmen |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube | PZ2, Schlitz |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme | 0.8 Nm |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme | Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen |
| Phasenwender | ohne Phasenwender |
| Pilotkontakt | kein Pilotkontakt |
| Leiterquerschnitt max. | 2.5 $mm^2$ |
| Kabelknickschutz | in Kabelverschraubung integriert |
| Schutztülle | ohne Schütztülle |
| Schutzkappe | mit Schutzkappe |
| Militärausführung | ja |
| Nettogewicht | 140 g |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Anzahl pro Palette | 1040 Stück |

| Stecker SCHUKO® | 10829 |
|---|---|
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394035527 |

## Zulässige Umgebungsbedingungen

| | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -35 °C | 60 °C |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäuse | PA6 bronzegrün [ähnl. RAL 6031] |
| Schutzkappe | PA/ABS bronzegrün [ähnl. RAL 6031] |
| Bajonettring | PC bronzegrün [ähnl. RAL 6031] |

## Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


## Material- und Umwelteigenschaften

| | |
|---|---|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021 | ✓ |
| Halogenfreiheit | ja |

## Normen und Standards

| | |
|---|---|
| Norm | DIN VDE 0620-2-1, VG 96926 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Prüfzeichen | EAC, VDE |

# Maßzeichnung




**Zeichnung**
**2 MB 163**

**Maße in mm**