Heiman HS2SA-5M

Smarter Matter-Rauchwarnmelder mit photoelektrischem Sensor, 85-dB-Alarm, LED-Anzeige und bis zu 100 m Funkreichweite

EAN: 6971348975296



Der Heiman HS2SA-5M Rauchwarnmelder verbindet zuverlässige Brandfrüherkennung mit moderner Smart-Home-Technik. Sein photoelektrischer Sensor erfasst Rauch aus allen Richtungen. Eine intelligente Staub-Selbstlernung passt sich an Veränderungen der Umgebung an, reduziert störende Einflüsse und unterstützt präzise, frühzeitige Warnungen.

Bei erkanntem Rauch warnen der mindestens 85 dB laute Alarmton in 3 m Entfernung und die rote LED-Anzeige. Die große Test-/Stummschalttaste erleichtert regelmäßige Funktionsprüfungen, ohne den Rauchmelder abzunehmen. Eine Batteriewarnung und die Erinnerung am Ende der Gerätelebensdauer unterstützen eine rechtzeitige Wartung.

Matter over Thread ermöglicht die plattformübergreifende Einbindung des smarten Rauchwarnmelders in Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings und Home Assistant. Das kompakte 86-mm-Design fügt sich harmonisch in Wohnumgebungen ein. Für die Wand- oder Deckenmontage stehen eine dauerhafte Schraubbefestigung sowie eine schnelle Magnetmontage ohne Bohren zur Auswahl.

Wichtig: Auch ohne Hub erkennt der HS2SA-5M Rauch und warnt lokal mit der integrierten Sirene und der LED-Anzeige. Ein kompatibler Matter-/Thread-Hub wird nur für App-Benachrichtigungen, Fernzugriff, Statusmeldungen und Automationen benötigt.

Hauptmerkmale

- Eigenständiger Schutz ohne Hub: Raucherkennung, lokale Sirene und LED-Warnanzeige
- Matter-/Thread-Hub nur für App, Fernzugriff, Statusmeldungen und Automationen
- Matter-over-Thread-Einbindung in Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings und Home Assistant
- Raucherkennung aus allen Richtungen durch 360°-Erfassung
- Intelligente Staub-Selbstlernung zur Anpassung an Umgebungsveränderungen und Reduzierung störender Einflüsse
- Deutliche Warnung durch mindestens 85-dB-Alarmton in 3 m Entfernung und rote LED-Anzeige
- Große Test-/Stummschalttaste für einfache Selbsttests ohne Abnahme des Geräts
- Warnung bei niedrigem Batteriestand und Erinnerung am Ende der Gerätelebensdauer
- Flexible Wand- oder Deckenmontage mit Schrauben oder Magnetbefestigung ohne Bohren

Lieferumfang

- 1x Rauchmelder
- 1x Halterung mit integriertem Magneten
- 1x CR123A-Lithium-Batterie, Batterie bereits eingelegt
- 3x Schrauben
- 3x Dübel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Metall-Montageplatte mit 3M-Klebefolie für die Magnethalterung

Technische Daten

Modell	HS2SA-5M
Stromversorgung	3 V DC, austauschbare CR123A-Batterie
Sensortyp	Photoelektrisch
Kommunikation	Matter over Thread
Kompatible Plattformen	Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings, Home Assistant
Betrieb ohne/mit Hub	Ohne Hub: Raucherkennung, lokale Sirene und LED; Hub nur für App, Fernzugriff, Statusmeldungen und Automationen
Funkreichweite	Bis zu 100 m im Freifeld
Alarmsignal	Akustische und optische Anzeige
Alarmton	Mindestens 85 dB in 3 m Entfernung
Betriebstemperatur	0 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 95 % rF, nicht kondensierend
Abmessungen	Ø 86 × 31 mm
Erkennungsbereich	360°-Raucherkennung
Staubkompensation	Intelligente Staub-Selbstlernung
Testfunktion	Große Test-/Stummschalttaste; Selbsttest ohne Abnahme des Geräts
Wartungshinweise	Warnung bei niedrigem Batteriestand und Erinnerung am Ende der Gerätelebensdauer
Montage	Wand- oder Deckenmontage; Schraub- oder Magnetbefestigung