Security Tech Germany

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken & Neigen mit Solarpanel

Art.-Nr. PPIC92500



- Smarte, kabellose Überwachungskamera zum Schwenken und Neigen mit wechselbarem Akku und Solarpanel für einen unabhängigen Betrieb
- Flexible und einfache Montage an Orten ohne Strom möglich – ideal für Haus, Garage, Garten oder Einfahrt
- Schwenken und Neigen für ein extra großes Sichtfeld, sowie Home Position und zwei frei speicherbare Presets für den schnellen Wechsel zwischen gespeicherten Blickwinkeln
- In wenigen Minuten eingerichtet: Der App-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Installation. Kostenloser Zugriff auf Livestream, Speicher, Funktionen und persönliche Einstellungen
- Scharfe 2K-Auflösung und zuverlässige Nachtsicht liefern klare, detailreiche Aufnahmen bei Tag und Nacht
- Smarte Bewegungserkennung unterscheidet Menschen, Tiere und Fahrzeuge zuverlässig und reduziert Fehlalarme
- Sirene und Two-Way-Audio ermöglichen aktive Abschreckung sowie die direkte Kommunikation mit Besuchern
- Bequemes Laden über Solarpanel für einen zuverlässigen und unabhängigen Betrieb
- Lokale Speicherung auf einer microSD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine einfache und zuverlässige Aufzeichnung
- Kompatibel mit Smartvest Pro und ABUS One

Flexible Sicherheit für dein Zuhause

Die SmartLook Akku Außenkamera mit Schwenk- und Neigefunktion schützt Haus, Garten, Garage oder Einfahrt zuverlässig – kabellos und ganz ohne Stromanschluss. Für den Betrieb wird lediglich eine WLAN-Verbindung

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken & Neigen mit Solarpanel

Art.-Nr. PPIC92500

benötigt. Dank wechselbarem Akku und mitgeliefertem Solarpanel lässt sich die Überwachungskamera flexibel montieren und ist in wenigen Minuten über den App Assistenten eingerichtet.

Maximale Übersicht mit Schwenken und Neigen

Die Schwenk- und Neigefunktion (Pan & Tilt) sorgt für ein extra großes Sichtfeld und maximale Übersicht über dein Grundstück. Über die kostenlose SmartLook App steuerst du die Kamera live, passt den Blickwinkel an und wechselst mit der Home Position, sowie zwei frei speicherbaren Presets schnell zwischen häufig genutzten Kameraperspektiven.

Klare Bilder bei Tag und Nacht

Die 2K Außenkamera liefert detailreiche Aufnahmen und sorgt dank integrierter Nachtsicht für eine zuverlässige Überwachung. Die intelligente Bewegungserkennung erkennt Menschen, Tiere und Fahrzeuge, reduziert Fehlalarme und informiert dich bei einem Ereignis direkt per App.

Direkt reagieren und lokal speichern

Über Two Way Audio sprichst du mit Besuchern oder schreckst unerwünschte Personen direkt ab. Aufnahmen werden bequem auf einer microSD Karte gespeichert. So profitierst du von einer flexiblen und unabhängigen Sicherheitslösung.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS
Security Tech Germany

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken & Neigen mit Solarpanel

Art.-Nr. PPIC92500

Artikelprogramm	Comfort
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043813013184
Lieferumfang 1 Beschreibung	SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken & Neigen mit Solarpanel
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 4 Menge	2
Lieferumfang 5 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 5 Menge	2
Lieferumfang 6 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 6 Menge	2
Lieferumfang 7 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	Solarpanel
Lieferumfang 8 Menge	1
Lieferumfang 9 Beschreibung	Wandhalterung für Solarpanel
Lieferumfang 9 Menge	1
Lieferumfang 10 Beschreibung	Kurzinstallationsanleitung
Lieferumfang 10 Menge	2
Lieferumfang 11 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 11 Menge	1
Lieferumfang 12 Beschreibung	Open Source Information
Lieferumfang 12 Menge	1

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

Security Tech Germany

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Akkutyp	Li-Ion-Akku, 3,6 V / 9600 mAh
Anschlüsse	1 x USB-C (Ladevorgang)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl IR LEDs	4
Anzahl LEDs	4
Anzahl Preset	3
Anzahl der Kameras	1
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	2
App	ABUS App2Cam Plus
Artikelgewicht	0,905 kg
Artikelprogramm	Comfort
Audio	2-Wege-Audio
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Batterie - Batterie im Lieferumfang enthalten	Ja
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - festverbaut	Nein
Bewegungserkennung	Ja, 3 konfigurierbare Zonen

Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2560 x 1440 px
Blende	F 2.0
Breite	97 mm
Bruttogewicht	1,86 kg
Einsatzbereiche	Außen
Electronic-Shutter	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Facettenfarbe	schwarz
Facettenfarbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 / 5,8 GHz
Gewicht	1319 g
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	2 Benutzer
Horizontaler Blickwinkel	85 °
Höhe	165 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Schwenkfilter	Ja
Kameratyp	Schwenk-/Neige-Dome
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Comfion	Nein
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS
Security Tech Germany

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Ja
Luftfeuchtigkeit	10% – 90% (nicht kondensierend)
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 × 1440 @ 15 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mit App steuerbar	Ja
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Aufputz
Montageort	Wand, Decke
Netzwerk-Protokolle	P2P
Objektiv	Fix
Privatzonen	Ja
Schutzart IP	65
Schwenk-/Neigebereich	340° Horizontal / 80° Vertikal
Speichermedium	microSD-Karte (bis 256 Gbyte, nicht im Lieferumfang)
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Sprache Verpackung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Stromversorgung	Akku
Stromversorgung	Solar
Tag-/Nachtumschaltung	Automatisch
Tiefe	175 mm
Unterstützt H.264 Codec	Ja
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	Max. 2 Mbit/s
Videokomprimierung	H.264+

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center

ABUS Security Center

ABUS Solar Panel 8W

Abmessungen	264 x 170 x 17
Anschlüsse	USB-C
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Artikelgewicht	0,38 kg
Ausgangsspannung DC	5 V
Breite	170 mm
Ersatzteil	Nein
Höhe	17 mm
Kabellänge	1,8 m
Länge	264 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Produktgruppe	Zubehör
Schutzart IP	65
Technik	Elektronik
WEEE-Gruppe	09
Zubehör	Ja

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center