Universal Klebesticks 11 mm



- Universelle Klebesticks mit einem Durchmesser von 11 mm. Geeignet für unterschiedliche Materialien wie z.B. Holz, Papier/ Pappe, Gewebe, Leder, Kunststoff und Schaumstoff. Lösungsmittelfrei.
- Die Schmelztemperatur liegt bei 75°C-85°C
- Die Verarbeitungszeit beträgt 30 Sekunden. In dieser Zeit kann das Werkstück noch richtig positioniert werden
- Geeignet für Novus K-211, Novus K-311 und Novus K-511 sowie Klebepistolen anderer Hersteller, die 11 mm Klebesticks verarbeiten
- Praktische, wiederverschließbare Verpackung

Artikelnummer	046-0007	046-0009	046-0016	046-0018
EAN-Nr.	4009729087831	4009729087855	4009729087923	4009729087947
Stückzahl	5	10	20	40
Schmelztemperatur	75-85°C	75-85°C	75-85°C	75-85°C
optimale Verarbeitungstemperatur	160-190°C	160-190°C	160-190°C	160-190°C
Klebestick Durchmesser	11	11	11	11
Farben	Universal	Universal	Universal	Universal