Paulmann

ModuShine

Ein System. Unendliche Möglichkeiten.





ModuShine

Unendlich viele Möglichkeiten für dein Zuhause: Kombiniere Basis, Leuchtenkopf und E27-Leuchtmittel ganz nach deinem Stil und deinen Lichtwünschen. Einfach montiert und mit hohem Recyclinganteil gefertigt – für Licht, das schön, langlebig und bewusst gedacht ist.

So einfach geht's:

Mit ModuShine kannst du in drei einfachen Schritten deine individuelle Leuchte zusammenstellen:

1. Basis wählen **2. Leuchtenkopf wählen** **3. Leuchtmittel wählen**

1. Basis wählen

> 90 % recycled aluminium[1]

Poller in drei Größen

E27 | max. 15 W | 220–240 V | 30.000 h
Anthrazit ▦ Aluminium/ABS/Polycarbonate



1 ModuShine Bollard Large
⇳1900 ⌀130 mm
95753

2 ModuShine Bollard Medium
⇳1230 ⌀130 mm
95752

3 ModuShine Bollard Small
⇳560 ⌀130 mm
95751

Wand- und Deckenhalter

E27 | max. 15 W | 220–240 V | 30.000 h
Anthrazit ▦ Aluminium/ABS/Polycarbonate

QuickPlug



ModuShine Ceiling Bracket
⇳135 ⌀170 mm
95755



ModuShine Wall Bracket
⇳170 ⌀170 mm
95756



ModuShine Wall Bracket double
⇳170 ⌀170 mm
95757

[1] Alle Basisteile bestehen aus über 90 % recyceltem Aluminium (Durchschnitt Gewichtsanteil über die Summe der Aluminiumanteile).

[2] Alle Leuchtenköpfe enthalten über 85 % recyceltes Plastik, 🛒 95759 enthält zusätzlich ≥ 90 % recyceltes Aluminium (Durchschnitt Gewichtsanteil an der Summe der jeweiligen Materialanteile).

2. Leuchtenkopf wählen

> 85 % recycled plastic[2]



1 ModuShine Shade Ferina
⇳220 ⌀100 mm
Anthrazit ▦ Aluminium/ABS/Polycarbonate
95759

2 ModuShine Shade Trivana
⇳200 ⌀125 mm
Anthrazit ▦ ABS/Polycarbonate
95762

3 ModuShine Shade Mavira
⇳220 ⇔106 ⇗106 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95763

4 ModuShine Shade Zerava
⇳235 ⌀90 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95766

5 ModuShine Shade Velurio
⇳235 ⌀105 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95765

6 ModuShine Shade Selaro
⇳240 ⌀90 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95767

7 ModuShine Shade Varino
⇳200 ⌀165 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95760

8 ModuShine Shade Marento
⇳195 ⌀165 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95764

9 ModuShine Shade Taleno
⇳175 ⌀170 mm
Anthrazit/Weiß ▦ ABS/Polycarbonate
95761

3. Leuchtmittel wählen

Smart Home Leuchtmittel

Mehr Individualität, Komfort und Sicherheit sowie die Wahl aus RGBW und Tunable White

🛒 **29155, 29156**

Insect friendly Leuchtmittel

Goldlicht mit 1500–2700 K kann die Anziehung auf viele nachtaktive Insekten reduzieren

🛒 **28522, 28973**

Energieeffiziente Leuchtmittel

Gesteigerte Effizienz, geringerer Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer

🛒 **29219, 29226**







4. Zubehör wählen (optional)



ModuShine Motion Sensor
max. 50 W, 5 V
↕26 ⌀34 mm
Anthrazit ▦ ABS/Polycarbonate
95758



ModuShine Ground Spike
↕290 ⌀102 mm
Anthrazit ▦ Aluminium
95754
geeignet für 95751 & 95752

ModuShine im Überblick



Einfache Montage: Leuchtenkopf und -fuß lassen sich dank Bajonettverschluss schnell und werkzeugfrei verbinden. Das Leuchtmittel kann vorab bequem eingeschraubt werden.

Maximale Modularität: Jederzeit erweiterbar, anpassbar und reparierbar – für eine zukunftssichere Investition.

QuickPlug

Mit **Quick-Plug** wird die Installation deiner Wand- und Deckenleuchten besonders einfach.

IP44

Optimal **geschützt vor Spritzwasser** – dank IP44 ideal für den Einsatz in geschützten Außenbereichen.

Welche Lichtfarbe ist die richtige?

tunable white
RGBW

Tunable White & RGBW: Für alle, die Licht flexibel erleben möchten – von farbigen Akzenten bis zu stimmungsvollem Weißlicht.

warm white

3000 K Warmweiß: Gemütliches Licht für Terrasse, Eingang und Garten – angenehm einladend und wohnlich.

gold light

2200 K Goldlicht: Besonders warmes, sanftes Licht – für eine insekten-freundlichere Beleuchtung im Außenbereich.

neutral white

4000 K Neutralweiß: Klares Funktionslicht für Wege, Einfahrten und Arbeitsbereiche rund ums Haus.

Scanne den QR-Code und entdecke unser inspirierendes Produktvideo, das dir zeigt, was mit ModuShine alles möglich ist!
www.paulmann.com/modushine-video

www.paulmann.com
Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany