Paulmann

URail Schienensystem 230 V

Bringt Licht dorthin, wo du es brauchst











URail: Deine Ideen, dein Licht, dein System

Das 1-Phasen-Schienensystem für flexible Lichtgestaltung in jedem Wohnraum

Mit URail hast du volle Flexibilität in der Lichtgestaltung und bringst dir Licht überall dorthin, wo du es brauchst: Moderne Pendelleuchten über dem Esstisch, flexible Spots für die gezielte Beleuchtung von Regalen, Bildern und Arbeitsplätzen oder Panels für die gleichmäßige Raumausleuchtung mit warmweißem oder neutralweißem Licht.

Ob in stilvollem Chrom Matt, zeitlosem Signalweiß oder einem Statement in Schwarz, mit weit über 100 Strahlern, Pendeln und smartem Zubehör ermöglicht URail dir deine individuelle Lichtgestaltung auf bis zu 40 Metern, bei Verwendung einer Mitteleinspeisung. Das URail Schienensystem lässt sich direkt am Stromanschluss montieren – ganz ohne Trafo!







URail Spots

Dimmbare Spots mit fest verbauter LED

dimmable

= 19



Spot Circle

incl. 1×5 W
540 lm, 2.700 K
90°
147 ⇔98 50 mm

B 96915
SW 94891

incl. 1×5 W
580 lm, 4.000 K
90°
147 ⇔98 50 mm

B 96939
CM 96799
SW 94892



Spot Pane

incl. 1×7,4 W
650 lm, 3.000 K
45°
197 ⇔86 mm

SW 94893

incl. 1×7,4 W
680 lm, 4.000 K
45°
197 ⇔86 mm

SW 94894



Spot Arena

incl. 1×15,1 W
1.500 lm, 2.700 K
84°
191 ⇔123 78 mm

B 96924
CM 95446
SW 94899

incl. 1×15,1 W
1.600 lm, 4.000 K
82°
181 ⇔123 78 mm

B 96942
CM 96814
SW 94900



Spot Aldan

incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
65°
170 ⌀98 mm

B 96927
CM 95519
SW 94897

incl. 1×8 W
770 lm, 4.000 K
64°
170 ⌀98 mm

B 96812
CM 96810
SW 94898



Spot Capsule II

incl. 1×6,3 W
545 lm, 2.700 K
30°
210 ⇔80 80 mm

CM 95455

URail Spots (nicht dimmbar)

Spots mit fest verbauter LED



Spot Circle

incl. 1×5 W
500 lm, 2.700 K
90°
147 ⇔98 50 mm

CM 95271



Spot Tubo

incl. 1×4,5 W
480 lm, 3.000 K
196 ⇔42 105 mm

B 96917
CM 95506

incl. 1×4,5 W
500 lm, 4.000 K
196 ⇔42 105 mm

B 96940
CM 96800



URail Spots WhiteSwitch

Spots mit Weißtonsteuerung per Lichtschalter
mit fest verbauter LED

white switch


= 19



Spot Circle WhiteSwitch

incl. 5 W, 410 lm,
3.000-4.000 K, 90°
147 ⇔98 50 mm

B 96545
CM 96543



URail Spots

Spots in drei Stufen per Lichtschalter dimmen
mit fest verbauter LED

3 step dim

= 19



Spot Circle 3Step-Dim

incl. 1×5 W
550 lm, 3.000 K
90°
147 ⇔98 50 mm

B 95589
CM 95587
SW 95703

incl. 1×5 W
460 lm, 4.000 K
90°
147 ⇔98 50 mm

B 95595
CM 95593
SW 95704



Spot Tubo 3Step-Dim

incl. 1×4 W
416 lm, 3.000 K
196 ⇔42 105 mm

B 95592
CM 95590
SW 94889

incl. 1×4 W
460 lm, 4.000 K
196 ⇔42 105 mm

B 95598
CM 95596
SW 94890



Spot Theron 3Step-Dim

incl. 1×11 W
1915 lm, 3.000 K
200 ⌀62 mm

B 95696
CM 95694
SW 95695

incl. 1×11 W
2010 lm, 4.000 K
200 ⌀62 mm

B 95699
CM 95697
SW 95698

URail Spots White Select

Spots mit Weißtonsteuerung per integriertem DIP-Schalter

white select

= 19



Spot Tubo White Select

incl. 1×4 W
590 lm, 2.700–4.000 K
190 ⌀43 mm

B 93145
CM 93144
SW 93143

incl. 1×4 W
590 lm, 2.700–4.000 K
190 ⌀43 mm

B 93142
CM 93141
SW 93140



Spot Circle White Select

incl. 1×5 W
730 lm, 2.700–4.000 K
135 ⌀100 mm

B 93151
CM 93152
SW 93150

incl. 1×5 W
730 lm, 2.700–4.000 K
135 ⌀100 mm

B 93154
CM 93155
SW 93153



URail Spots ohne Leuchtmittel

Wähle dein Leuchtmittel selbst!



Spot Cone
max. 10 W, GU10
⇕180 ⌀85 ⇗90 mm
B 96925
CM 97613
SW 94884



Spot Pipe
max. 10 W, GU10
⇕150 ⌀65 ⇗100 mm
CM 97612




Spot Pure I
max. 10 W, GU10
⇕110 ⇔58 ⇗66 mm
CM 95329



Spot Pure II
max. 10 W, GU10
⇕100 ⇔50 ⌀35 mm
B 96911
CM 95331



Spot Cover
max. 10 W, GU10
⇕140 ⇔58 ⇗90 mm
B 96926
CM 95335
SW 94880



Spot Cover
max. 10 W, GU10
⇕193 ⌀65 mm
B AU 93137
SW AU 93136



Spot Luxe
max. 10 W, GU10
⇕163 ⇔90 ⇗65 mm
B 95633
CM 95631
SW 95632




max. 10 W, GU10
⇕145 ⇔90 ⇗65 mm
B AU 94917
SW AU 94916



Spot Salt
max. 10 W, GU10
⇕113 ⇔45 ⇗35 mm
B 95636
CM 95634
SW 95635



Spot Runa
max. 10 W, GU10
⇕133 ⇔60 ⇗35 mm
B 95621
CM 95619
SW 95620



Spot Lirena
max. 10 W, GU10
⇕170 ⌀60 mm
B 93148
SW 93149




Spot Tube
max. 10 W, GU10
⇕113 ⌀65 mm
B 96918
CM 96962
SW 94883

Spot Pure I und Spot Runa mit verschiebbarer, äußerer Abdeckung für unterschiedlich lange GU10-Leuchtmittel





Perfect match






Spot Blossom
max. 10 W, G9
⇕128 ⇔74 ⇗115 mm
B 96966
CM 95337
SW 94881



Spot Blossom
max. 10 W, G9
⇕128 ⇔74 ⇗115 mm
CM 95338



Spot Blossom
max. 10 W, G9
⇕128 ⇔74 ⇗115 mm
B 96967
CM 95339
SW 95700





Perfect match



LED-Panel (nicht dimmbar)

Flächiges Licht – für besonders gleichmäßige Grundbeleuchtung



Panel Loop
incl. 1×8 W
800 lm, 2.700 K
⇕35 ⇔380 ⇗110 mm
B 96920
CM 95319

Lightbars

In drei Stufen dimmbar

Wähle zwischen gleichmäßiger Beleuchtung mit Diffusor oder gezielter Lichtverteilung durch Linsen. Alle Lightbar-Varianten lassen sich werkzeuglos und nahtlos zur individuell gewünschten Länge miteinander verbinden.





Spot Ceris
incl. 1×9,5 W
1400 lm, 3.000 K
∢ 90°
⇕74 ⇔376 ⇗23 mm
B 95709
CM 95711
SW 95707

incl. 1×9,5 W
1400 lm, 4.000 K
∢ 90°
⇕74 ⇔376 ⇗23 mm
B 95710
CM 95712
SW 95708



Spot Zelos
incl. 1×10 W
1200 lm, 3.000 K
∢ 36°
⇕74 ⇔376 ⇗23 mm
B 95715
CM 95717
SW 95713


incl. 1×10 W
1200 lm, 4.000 K
∢ 36°
⇕74 ⇔376 ⇗23 mm
B 95716
CM 95718
SW 95714

Deckenleuchten

Wähle dein Leuchtmittel selbst!




Ceiling Globe Small
max. 10 W, E14
⇕320 ⌀200 mm
CM 97602





Ceiling Socket
max. 20 W, E27
⇕96 ⌀55 mm
B 94975
CM 94973
SW 95702





Perfect match



Mit festverbauter LED – dimmbar



Topa
incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
⇕73 ⌀80 ⇔80 mm
95502




Topa
incl. 1×4,9 W
440 lm, 4.000 K
⇕73 ⌀80 ⇔80 mm
96809

dimmable
🕮 = 19



2Easy Pendelleuchten


Einfach das Basic Pendel mit einem E27 Leuchtmittel bestücken und deinen Lieblingsschirm dazu wählen.






2Easy Basic Pendulum
max. 20 W, E27
⇳150 cm

B 96919
CM 95436
SW 94887



Mit allen E27 Leuchtmitteln bestückbar







Schirme aus hochwertigem Stoff …



Valerio
⇳180 ⌀100 mm
95608
Grau
Stoff

95609
Anthrazit
Stoff

Verona
⇳200 ⇿250 ⇗130 mm
95610
Grau
Stoff

natürlichem Holz …



Vitus
⇳300 ⌀110 mm
95613
Holz
Holz

elegantem Metall …



Pom
⇳240 ⌀350 mm
95438
Weiß matt
Metall



Pirm
⇳230 ⌀280 mm
95440
Grau matt
Metall



Tallis
⇳170 ⌀160 mm
95611
Weiß matt
Metall



95612
Schwarz matt
Metall



Biraha
⇳290 ⌀120 mm
95614
Anthrazit
Metall

oder besonderem Glas.



Vento
⇳280 ⌀170 mm
95354
Opal
Glas



Neila
⇳124 ⌀230 mm
95605
Rauchglas
Glas




Raja
⇳210 ⌀100 mm
95606
Opal
Glas



95607
Rauchglas
Glas


DecoSystems LED-Spots/ -Pendelleuchten

Einfach den Spot mit einem E14 Leuchtmittel bestücken, den passenden Schirm wählst du.





Basic-Spot
max. 20 W, E14
⇳163 ⌀44mm
B 96913
CM 96968
SW 94882



Basic-Pendulum
max. 20 W, E14
⇳135 cm ⌀44mm
B 96912
CM 96969
SW 94886





Tolle Glasschirme …



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
60011
Dichroic Glas



Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
95359
Rauchglas Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
60007
Weiß Glas



Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
95358
Satin Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
60055
Opal Glas

… und Metallschirme







Alvaro
⇳170 ⌀144 mm
95602
Chrom/Weiß
Metall

95603
Weiß/Gold
Metall

95604
Schwarz/Gold
Metall




LED-Komplett-Pendel


dimmable
= 19

Inklusive LED, ideale Beleuchtung vom Couchtisch bis zur großen Tafel.
Die Pendel sind kürzbar oder höhenverstellbar.





Pendulum Aldan
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
850 + 460 lm,
2.700 K
⇳85 mm ⇳20-150 cm
⌀98 mm
B 94972
CM 95520
SW 94903



Pendulum Aldan
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
930 + 530 lm,
4.000 K
⇳85 mm ⇳20-150 cm
⌀98 mm
B 96813
CM 96811
SW 94904





inkl. einsetzbarem Diffusor



Pendulum Capsule II
incl. 1×6,3 W
545 lm, 2.700 K
⇳130 cm ⌀87 mm
B 96808
CM 95457





Pendulum Arido II
incl. 1×5 W
540 lm, 2.700 K
⇳200 mm ⇳158 cm ⌀110 mm
CM 94998

Pendelleuchten


Ohne Leuchtmittel, kürzbar


Wähle dein Leuchtmittel selbst!







Pendulum Lirena
max. 10 W, GU10
⇳150 mm ⇳126 cm
⌀60 mm
B 93146
SW 93147







Pendulum Catalejo
max. 10 W, GU10
⇳383 mm ⇳160 cm
⌀65 mm
B 96818
CM 96958
SW 94888






Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
⇳140 cm ⌀140 mm
B 96976






Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
⇳140 cm ⌀140 mm
B 96974
CM 96972
SW 94885






Pendel Runa mit verschiebbarer, äußerer Abdeckung für unterschiedlich lange GU10-Leuchtmittel







Pendulum Runa
max. 10 W, GU10
⇳118 cm ⌀35 mm
B 95624
CM 95622
SW 95623



Pendulum Cover
max. 10 W, GU10
⇳122 cm ⌀65 mm
B 95627
CM 95625
SW 95626



Pendulum Cone
max. 10 W, GU10
⇳121 cm ⌀84 mm
B 95630
CM 95628
SW 95629




Pendel Zubehör



Cable Cover
⇳135 ⌀26 mm
B 95657
CM 97474
SW 95656


Pendeladapter zum Kürzen ohne zu schneiden. Das Pendelkabel wird in dem Adapter aufgewickelt (max. 1 m)





Universal Pendant Adapter
⇳106 ⌀62 mm
B 95553

Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.




max. 3 kg





Universal Pendant Adapter
⇳100 ⌀27 mm
B 96914
CM 95551
SW 95655


Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.



max. 3 kg

Starter Set inklusive 3 Spots

Sofort loslegen und erweitern! Inklusive Einspeisung, 1 m Schiene, Verbinder und drei Spots ohne Leuchtmittel






Starter Set Cover
max. 3×10 W, GU10
⇔1,2 m
CM 95462

Starter Set

Passend für alle Pendel und Spots. Inklusive flexibler Einspeisung, 3x 1 m Schiene und zwei Verbindern



Basicsystem
max. 1.000 W
⇔3,1 m
CM 95016

Schienenbeleuchtung an der Wand

Das URail Schienensystem nicht nur für die Decke, sondern jetzt auch für die Wandmontage!



Diese innovative Lösung bietet eine ideale Raumbeleuchtung im minimalistischen Design. Die URail Einspeisung mit Schalter ermöglicht die Stromzufuhr über Steckdosen für Wandanwendungen. Du kannst das System sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand montieren. Bitte beachte, dass diese Wandanwendung nicht für Spots geeignet ist, die ausschließlich für die Deckenmontage konzipiert sind.




Line Connector
nicht inkl.

Cable Feed
max. 1000 W
⇳18 ⇿18 mm ⇗2 m

B	95660
CM	95658
SW	95659



Konfiguriere dein individuelles URail Schienensystem



Stromeinspeisungen*
A bis D
*Zum Einsatz einer Stromeinspeisung werden zusätzlich Line Connector benötigt

Schienen
0,1 m bis 2 m
Erhältlich in: Chrom matt, Signalweiß und Schwarz matt

Verbinder
1 bis 7

Zubehör
8 bis 9

GU10 Leuchtmittel

Finde das passende Leuchtmittel zu deinem gewählten Spot in der jeweiligen Systemfarbe



LED Reflektor GU10

460 lm, 2.700 K ⇳54 ⌀51 mm		460 lm, 4.000 K ⇳54 ⌀51 mm	
B	29148	B	28754
CM	28753	CM	28756
SW	28752	SW	28755



LED Reflektor GU10 High Power

750 lm, 2.700 K ⇳54 ⌀51 mm		750 lm, 4.000 K ⇳54 ⌀51 mm	
B	29166	B	29167
CM	29168	CM	29169
SW	29170	SW	29171



LED Reflektor GU10
460 lm, 2.700 K
⇳56 ⌀51 mm

SW	28577

URail Planungshilfe

Der Weg zu deinem persönlichen Schienensystem

Spots und Pendel wählen

🕮 = 4–12

Du benötigst deine bevorzugten Spots, Panel und Pendel, die du auf den vorherigen Seiten findest.

Schienen wählen




Track
max. 1000 W, 230 V
⇳18 ⇗18 mm

	⇔0,1 m	⇔0,5 m	⇔1 m	⇔1,5 m	⇔2 m
B	96902	96903	96904	95666	96905
CM	95086	96854	96833	95665	96834
SW	95637	95638	95639	95640	95641

Einspeisung wählen …

Die Einspeisung wird auf deinen 230 V Stromauslass gesetzt.
Von hier kannst du deine Schienen in eine Richtung mit der Endeinspeisung oder in zwei Richtungen mit der Mitteleinspeisung verlegen.

A Mittel-/Endeinspeisung mit Kabel




Middle/End feed
max. 1.000 W

B	96916
CM	96831
SW	95644

Line Connector nicht inkl.

inkl. 2x

A Mittel-/Endeinspeisung mit Kabel




Middle/End feed
max. 1.000 W

B	95418
CM	95416
SW	95645

inkl. 2x

Geeignet für abgehängte Schienensysteme

B Mitteleinspeisung



3/4/5-adrig, separat schaltbar.
Dezent im Schienenformat.

Middle feed
max. 1.000/1.000 W
⇳18 ⇔304 ⇗18 mm

B	96921
CM	97765
SW	95643

Line Connector nicht inkl.

C Endeinspeisung




End feed
max. 1.000 W
⇳18 ⇔161 ⇗18 mm

B	96960
CM	97655
SW	95642

inkl. 1x

Line Connector nicht inkl.

D Kabeleinspeisung mit Schalter



Cable Feed
max. 1000 W
⇳18 ⇔18 mm ⇗2 m

B	95660
CM	95658
SW	95659

inkl. 1x

Line Connector nicht inkl.

Smarte Einspeisungen 🕮 = 18

… und Verbinder aussuchen

Mit diesen Produkten verbindest du die Schienen mit der Einspeisung sowie die Schienen untereinander.

1 Line Connector
⇳15 ⇔70 ⇗11 mm
95136

2 T-Connector
⇳18 ⇔104 ⇗62 mm

B	96907
CM	97656
SW	95647

inkl. 1x

3 X-Connector
⇳18 ⇔104 ⇗104 mm

B	96908
CM	97657
SW	95648

inkl. 2x

4 L-Connector
⇳18 ⇔62 ⇗62 mm

B	96906
CM	97648
SW	95646

5 Angle Connector
⇳18 ⇔157 ⇗36 mm

B	96909
CM	96964
SW	95649

6 Flex Connector II
max. 1000 W
⇳18 ⇔227 ⇗18 mm

B	96910
CM	95325
SW	95650

7 Power isolating link
⇳18 ⇔70 ⇗18 mm

B	95652
CM	95140
SW	95651

Passendes Zubehör ergänzen

9 Universal Endcap
⇳18 ⇔13 ⇗21 mm

B	96961
CM	95496
SW	95653





Safety Cover strip
⇗10 mm ⇔0,68 m

W	95126
B	95415



Cover Connector-Inlay
⇗10 mm ⇔0,7 m


B	95554
SA	95661

8 Suspension 105 mm
⇳105 ⌀23 mm

B	96994
CM	97599
SW	95654



8 Suspension 125/250 mm
⇳125/250 ⌀18 mm
95149



8 Suspension Cable 2000 mm
⇳2000 ⌀18 mm
95150

URail smart steuern

Mit den smarten URail Systemkomponenten kannst du dein System einfach smart steuern. Soll dein komplettes System gesteuert werden, wähle eine passende smarte Einspeisung. Sollen nur Teilabschnitte gesteuert werden, nutze unseren Dim/Switch. Für einzelne Leuchten empfehlen wir unseren Spot Adapter.

Bitte beachte, dass du stufenlos dimmbare Leuchten benötigst. Nicht kompatibel mit smarten Leuchtmitteln oder smarten Spots.



Middle feed Smart
max. 100 W
⇳304 ⇿21 ⇗18 mm
B 95669
CM 95667
SW 95668



Dim/Switch Smart
max. 50 W
⇳240 ⇿21 ⇗18 mm
B 95675
CM 95673
SW 95674



Spot Adapter Smart
max. 20 W
⇳50 ⇿178 ⇗20 mm
B 95678
CM 95676
SW 95677



Cable Middle/End feed Smart
max. 100 W
⇳30 ⇿165 mm
B 95672
CM 95670
SW 95671

Line Connector nicht inkl.





Fernbedienungen

Fernbedienungen sind sowohl zur Steuerung von URail-Smart-Komponenten, als auch für die Steuerung von smarten Leuchtmitteln geeignet.



Basic Remote
⇳125 ⇿35 ⇗10 mm
50141

Zum Schalten und Dimmen, sowie Einstellen von Weißtönen des Smart-Home-Systems.



Gent 2 Smart Remote
incl. 2x CR2032
⇳137 ⇿45 ⇗13 mm
50140

Zum Schalten und Dimmen, sowie Einstellen von Weißton und Farbe des Smart-Home-Systems.



Ready for

- Paulmann smik Gateway
- Amazon Echo Smart Speaker mit Zigbee-Schnittstelle
- Philips Hue Bridge 2 (ausgenommen: Hue Entertainment)
- Paulmann Gent 2 Fernbedienung
- Paulmann Basic Fernbedienung

zigbee

Sprach- und Appsteuerung mit Zigbee 3.0 Gateway


Direkte Steuerung

Weitere Infos:

www.paulmann.com/zb

Smarte Spots und Pendelleuchten

Smart dimmbar mit farbigem Licht und unterschiedlicher Farbtemperatur inkl. Leuchtmittel



Pendulum Tyros Smart
incl. 1x4,5 W,
360 lm,
2.700 – 6.500 K
⇳103 ⌀100 mm
B 95684
CM 95682
SW 95683



Spot Tarie Smart
incl. 1x4,5 W,
360 lm, 2.700 – 6.500 K
⇳160 ⇿159 ⌀60 mm
B 95693
CM 95691
SW 95692





Mit smarten Leuchtmitteln kannst du ganz einfach deinen Spot mit GU10-Fassung smart steuern.



Spot Luxe Smart
incl. 1x4,8 W,
350 lm, 2.200 – 6.500 K
⇳163 ⇿90 ⌀65 mm
B 95664
CM 95662
SW 95663

LED Reflektor GU10 Smart
350 lm, 4,8 W,
2.200 – 6.500 K
B 29148
CM 29149
SW 29147
3er Set B 29153

Lichtsteuerung



Dimmable
Stufenloses Dimmen ohne Änderung der Lichtfarbe.*

*Für die Auswahl des Dimmers beachten Sie bitte unsere Hinweise zu den Artikeln auf unserer Website unter www.paulmann.com



3 Step dim
In 3 Stufen dimmen durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Lichtschalters.



White switch
Auswahl von zwei Weißtönen (Warmweiß oder Neutralweiß) durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Lichtschalters.



White Select
Auswahl von drei Lichtfarben (2700 K, 3000 K oder 4000 K) per integriertem DIP-Schalter vor der Montage.

504 000 332
26HV04

URail

LED-Strahler und -Pendel in deiner ganzen Wohnung verteilen

Ausgehend von nur einer einzigen Stromeinspeisung bringst du Wohnlicht in vielfältigen Formen in dein Zuhause. Du verleihst den verschiedenen Bereichen innerhalb eines Raumes eine ganz eigene Atmosphäre und schaffst trotzdem ein harmonisches Gesamtbild. Insgesamt können bis zu 40 Meter Schiene und 1000 Watt Leistung angeschlossen werden. URail ist ein Hochvolt-System (230 V), benötigt daher keinen Trafo und wird direkt ans Stromnetz angeschlossen. Strahler und Pendel kannst du auf den Schienen leicht versetzen – ideal, um beispielsweise große Tafelrunden ins rechte Licht zu setzen. Über cleveres Zubehör kannst du dein System dimmen – ganz ohne Wanddimmer. Ebenso ist die Einbindung in Smart Home Systeme möglich.




Je nach Deckenhöhe kannst du zwischen zwei Montagearten wählen: die Schienen können direkt an der Decke oder auf Abstandshaltern angebracht werden.

Besucht uns auf YouTube!
Hier findet ihr Videos, wie ihr eure vier Wände mit Licht gestalten könnt.
www.youtube.com/PaulmannLicht







Mehr Informationen zu URail im Infoportal
https://www.paulmann.com/info-urail-flyer/

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany

5 Jahre Year Ans Jaar Años Annos
Garantie
www.paulmann.com