

2,5“ PORTABLE HARD DRIVE CERTIFIED REFURBISHED

Externe Festplatte

Quality tested in Germany

Trusted German Brand. (Intenso)

Technische Informationen

Kapazitäten:	320 GB | 500 GB | 1 TB
Farbe:	Schwarz
Material:	Kunststoff
Formfaktor:	2,5“ (6,35 cm)
Status-LED:	Ja
Schnittstelle/ Stromversorgung:	Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s)*
Max. Daten-transferrate:	Lesen: **85,00 MB/s** (580x) Schreiben: **75,00 MB/s** (512x)
Umdrehungen / Cache:	Min. 5400 U/min. / 8 MB
Dateisystem:	FAT 32
Zubehör:	USB-A Kabel
Betriebssysteme:	Microsoft Windows 10 und höher Mac OS 10.x und höher
Abmessungen:	11 / 13 / 20 x 77 x 126 mm
Gewicht:	ca. 140 g
VPE:	4 Stück

* Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1x1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0.

Artikeldaten

Kapazität	Artikelnummer	EAN
320 GB	6021610	4 034303 039104
500 GB	6021530	4 034303 014125
1 TB	6021660	4 034303 037889



Certified Refurbished Hard Drive

Was heißt „Certified Refurbished“?

Jede „Certified Refurbished“-Festplatte enthält eine **vollständig überholte** und gründlich getestete interne Festplatte, die **höchsten technischen Standards** entspricht. Die Zertifizierung erfolgt nach **IHQ – Intenso High Quality,** unserem Gütesiegel für geprüfte Technik mit hoher Lebensdauer.

Produktion und Qualitätskontrolle finden direkt an unserem Standort in Vechta (Deutschland) statt. Hier durchläuft jede Festplatte **strenge Tests,** bevor sie in ein **neues, robustes Gehäuse** integriert und hochwertig verpackt wird.

Verantwortungsvoll handeln war nie einfacher.

Durch die Wiederverwendung hochwertiger Komponenten schonen wir Ressourcen und reduzieren Elektroschrott – ohne Kompromisse bei Qualität oder Performance.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany

www.intenso.de