STRONG

Mbps 300 Mbit/s

4G LTE ROUTER

4GROUTER350M

Teilen Sie Ihre 4G LTE Internet Verbindung mit jedem Gerät an jedem beliebigen Ort!



Haben Sie zu Hause eine langsame Internetverbindung? Benötigen Sie einen stabilen Internetanschluss für Ihr Homeoffice? Benötigen Sie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung in Ihrem Ferienhaus oder in Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen?

Dann ist der STRONG 4G-LTE-Router 350M genau das Richtige für Sie!

Mit seinem äußerst kompakten und eleganten Design müssen Sie nur eine SIM-Karte von einem beliebigen Betreiber einlegen und sofort steht Ihnen eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit / s zur Verfügung. Keine Konfiguration erforderlich, kein obligatorisches Abonnement. Wählen Sie einen Mobilfunk-Betreiber Ihrer Wahl.

Teilen Sie Ihre Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit jedem WLAN-Gerät mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s und verbinden Sie alle kabelgebundenen Geräte wie Computer, Smart-TV, Spielekonsole oder Set-Top-Box über den Ethernet-Anschluss mit dem Internet.

Das Produkt umfasst 2x externe abnehmbare Antennen für eine verbesserte 4G LTE-Leistung und es enthält außerdem 1 Adapter von Nano- auf Micro-Sim-Karte*. Das Produkt wird außerdem mit 2x Standard-SMA-Anschlüssen geliefert, um möglicherweise Außenantennen anzuschließen.

WLAN Leistung



4G LTE Leistung

- Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s
- Funktioniert mit jeder Mobilfunk-SIM-Karte*
- WLAN Leistung
- Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- 802.11 n/b/g Standard
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 2x abnehmbare externe 4G LTE-Antennen und 2x interne Wi-Fi-Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- 2x SMA-Anschlüsse zum möglichen Anschluss von Außenantennen
- Connect & Secure (WPS) Taste für eine bequeme Installation

Sicherheit



- Volle PIN Kontrolle für die 4G LTE Verbindung
- Funktioniert mit jeder Nano- und Micro-SIM-Karte*
- WPA/WPA2™ für die höchste Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung
- Connect & Secure (WPS)-Taste für eine optimierte Netzwerksicherheit
- WLAN Ein/Aus Taste

Anschlüsse



- 1x Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschließen eines kabelgebundenen Geräts
- 1 Adapter von Nano- auf Micro-Sim-Karte*

4G LTE ROUTER

4GROUTER350M

Mbps 300 Mbit/s

Technische Daten Wi-Fi

LTE Kategorie:	Cat 4
Netzwerk Typ:	T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/ UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Wi-Fi Standards:	IEEE 802.11b/g/n
Übertragungsrate:	300 Mbit/s@ 2.4 GHz
Sendeleistung:	CE: <20dBm (2.4 GHz)
Wi-Fi Funktionen:	WLAN Aktivieren/Deaktivieren, WMM, WLAN Log
Wi-Fi Sicherheit:	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Verschlüsselung
Wi-Fi SSIDs:	4 SSIDs gleichzeitig verwendbar
Wi-Fi MAC Filter:	Ja
Antennen Typ:	2 interne Wi-Fi Antennen 2 abnehmbare, externe 4G LTE Antennen (Optional)

Hardware

Ethernet-Steckplätze	1x 10/100 M LAN (Auto MDI/MDIX)
Tasten	WPS, Zurücksetzen, Wi-Fi, Stromversorgung
LEDs	Stromversorgung, WLAN, Internet, 4G LTE-Signalpegel, Ethernet
Stromadapter:	Externe Stromversorgung, 12 V / 1 A DC
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u


Software

Internet Protokoll:	IPv4
Funktions-Modi:	3G / 4G Router, WLAN Router
DHCP:	Server, Client
Port Weiterleitung:	Ja
SIP Algorithmus:	Ja
Dynamische DNS:	„Dyndns“,„no-ip“
Sicherheit:	Port Filter, Port Zuordnung, Port Weiterleitung, URL Filter, DMZ, Datenrate bzw. Geschwindigkeit begrenzen
Management:	Datenplan Management, Datennutzungs-Statistiken, Zugang via Web Menü, Netzwerk-Tools für Ping & Trace, Konfigurations-Backup

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Verpackungsinhalt	1x STRONG 4G LTE Router 350M 2x Externe Antennen 1x RJ45 Ethernet-Kabel 1x Externer Netzadapter 1x Schnellinstallationsanleitung, Sicherheits- und Garantiekarte 1 Adapter von Nano- auf Micro-Sim-Karte*
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: -10 °C ~ +60 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +85 °C Luftfeuchtigkeit (in Betrieb): 5% ~ 95% nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5% ~ 95% nicht kondensierend
Abmessungen in mm :	134 x 50 x 105
(mit Antenne):	134 x 55 x 222
Gewicht in kg:	0,204

* SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten



EAN 4GROUTER350M: 9120072375446
PCB : 10 pcs

26 Jan 2024 12:11

In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. STRONG kann nicht in Bezug auf Logos, Marken oder Warenzeichen zur Verantwortung gezogen werden, die nicht durch STRONG selbst registriert wurden. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Wi-Fi, WPA2, WPA sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Datenverarbeitung, Abstand, Signalbereich und Abdeckung pro Quadratmeter werden nur für Referenzzwecke und auf der Grundlage von Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsbedingungen bestimmt. Die tatsächlichen Leistungen können nicht garantiert werden und können aufgrund von unterschiedlichen Umgebungen, Abständen sowie unterschiedlicher Positionierung der Produkte, der Mischung von Produkten, Baustoffen, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen ungünstigen Bedingungen abweichen.
© STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.