STRONG

Mbps 600 Mbit/s

POWERLINE 600 DUO MINI

Internet überall von jeder Steckdose!



Diese Version Mini von Powerline 600 bietet Ihnen auf extrem einfache Weise ein High-Speed-Heimnetzwerk. Die Stromleitungen verwenden die vorhandene elektrische Verkabelung Ihres Hauses mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s. Dieses Kit enthält 2 Adapter.

Keine neue Leitung erforderlich! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik und netzwerkfähige Geräte mit dem Internet in jedem Raum und jeder Etage Ihres Hauses, indem Sie einfach eine Steckdose verwenden.

Sie müssen nur einen Powerline 600 Mini-Adapter über einen Ethernet-Anschluss an Ihr Internetmodem anschließen und Ihre Internetverbindung wird sofort über eine beliebige Steckdose mit dem zweiten Powerline 600 Mini-Adapter im Raum Ihrer Wahl verfügbar.

Leistung



- Set mit 2 Powerline 600 Mini-Adaptern
- HomePlug™ AV-Standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Geschwindigkeit bis zu 600 Mbit/s
- Perfekt für IPTV, HD-Video-Streaming und Gaming
- Funktioniert mit jedem Standard-Modem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite von 300 Metern über Stromkreis
- Automatischer Energiesparmodus reduziert den Verbrauch um bis zu 85%
- Keine Konfiguration! Kein Fachwissen erforderlich! Plug & Play-Installation in einer Minute

Sicherheit



- 128 Bit AES-Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- Verbinden & Sichere Taste für eine optimale Netzwerksicherheit

Anschlüsse



- 1x Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschluss eines beliebigen Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart-TVs, einer Spielkonsole usw.


POWERLINE 600 DUO MINI

Hardware

Normen:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-Schnittstelle:	1x Ethernet-Port (10/100 Mbit/s)
Button:	Verbinden & Sicher/Zurücksetzen
LEDs:	Strom, Powerline, Ethernet
Sicherheit:	128 Bit AES
Bereich:	Bis zu 300 Meter über Stromkreis
Häufigkeit:	2 MHz ~ 68 MHz
Größe (BxTxH):	63 x 68 x 75 mm
Gewicht in kg:	0,079

Sonstiges

Zertifizierung:	CE
Lieferumfang:	2x Powerline 600 Adapter Mini, 2x Ethernet Kabel Schnellinstallationsanleitung, Garantiekarte
Systemanforderungen:	RJ45 Ethernet-Anschluss
Stromversorgung : 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz	
Umgebung:	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: 40 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend



EAN PL600MDUO: 9120137872217
PCB: 10

Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design, Bild und Aussehen der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. STRONG ist in keiner Weise verantwortlich für die hier angezeigten Logos, Marken und/oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.
Datendurchsatz, Entfernung, Signalbereich und Abdeckungsbereich pro m² werden nur als Referenz und basierend auf Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsfallbedingungen verwendet. Die tatsächlichen Leistungen werden nicht garantiert und können aufgrund von Unterschieden in der Betriebsumgebung, dem Abstand und der Positionierung der Produkte, der Mischung der verwendeten Produkte, den Baumaterialien, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen widrigen Bedingungen variieren. © STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.