2K

FALKY

SOLAR-BATTERIE-KAMERA



Falky Solar Vision – Wie ein Falke, angetrieben von der Sonne!

Schützen Sie Ihr Zuhause nachhaltig mit Falky Solar, der 2K Outdoor-Wi-Fi-Kamera, die mit Batterie oder Solarenergie betrieben wird.

Mit Dual-Light-Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung und Sprachassistenten-Kompatibilität ist Falky Solar Ihre einfache und energieeffiziente Sicherheitslösung für Ihr Zuhause.

Die kabellose Installation und die magnetische Basis machen die Montage zum Kinderspiel, während die Protect by STRONG App Ihnen von überall aus die volle Kontrolle gibt: Sehen Sie Live-Aufnahmen, erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen und passen Sie Einstellungen direkt über Ihr Smartphone an.

Falky Solar funktioniert außerdem mit Amazon Alexa und Google Assistant*, sodass Sie per Sprachbefehl nach dem Rechten sehen können.

Genießen Sie bis zu 6 Monate Akkulaufzeit oder schließen Sie ein optionales 5W-Solarmodul für einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb an.

Egal ob zu Hause, bei der Arbeit oder im Urlaub – Falky Solar sorgt jederzeit und überall für ein sicheres Gefühl.

Intelligenter Schutz, Tag & Nacht



- **2K** Ultra-Klarauflösung (2304 × 1296)
- **Dual-Light-Sicht:** Infrarot- & Vollfarb-Nachtsicht
- Intelligente Benachrichtigungen mit **Personen- & Bewegungserkennung**
- **Zwei-Wege-Audio** zum Sprechen & Hören in Echtzeit
- Bleiben Sie informiert mit der **Protect by STRONG App**

Flexibel & einfach zu bedienen



- Bis zu **6 Monate Akkulaufzeit** im Standby-Modus
- Solarmodul für kontinuierliche Stromversorgung
- **Schnelle und kabellose Installation** mit Magnetfuß
- Steuern Sie von überall mit Ihrem Smartphone
- Funktioniert mit Amazon Alexa & Google Assistant*
- Unterstützt **lokale** (microSD) **und Cloud-Speicherung**

Für den Außenbereich



- **IP65**-zertifiziertes wetterfestes Gehäuse
- **Großes Sichtfeld:** 135° diagonal
- Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
- **Kompaktes und unauffälliges** Design für den Heimgebrauch

2K

FALKY

SOLAR-BATTERIE-KAMERA

Lieferumfang

1x IP-Kamera
1x Magnetfuß
1x Schraubenpaket
1x Stromkabel
1x Solarpanel mit Kabel
1x Schnellstartanleitung, Garantie- und Sicherheitshinweise

Technische Daten

Modell:	FALKY-2KS
Auflösung:	3MP
Sensor:	CMOS 1/2.8"
Blende:	F2.0
Brennweite:	3.2mm
Sichtfeld:	110° H x 60° V (135° Diag)
Nachtsicht:	850nm IR-Nachtsicht (bis zu 10 m) und Vollfarb-WL-Sicht (bis zu 10 m)
Netzwerk:	Wi-Fi 6 Single Band (2,4 GHz) – interne Antennen BT
Frequenzband:	2,4GHz (20MHz)
Sendeleistung:	b/11M:18dBm g/54M:18dBm n/MCS7:17dBm (2,4Hz) ax/ MCS7 :17dBm
Audio:	Eingebautes Mikrofon (AAC, G711U) und Lautsprecher (Halbduplex)
WDR:	Digital
Smart-Alarm:	Personen-/Bewegungserkennung PIR (120° - 10m)
Speicher:	SD-Karte (max. 256GB), Cloud
Material:	Kunststoff, Metall

Weitere Spezifikationen

Codecs:	H264 3MP@15fps
Sprache:	EN, FR, DE, IT, ES, NL, PL, PT, CZ, HU, SK, HR
Zertifikat:	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Protokoll:	TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS, WebRTC
APP:	Protect by STRONG
Sprachassistenten:	Google Assistant, Alexa*

Allgemeine Spezifikationen

Stromversorgung:	Unterstützt Batteriebetrieb oder Netzteilbetrieb. Nicht entnehmbare, wiederaufladbare Li-Batterie. Standby-Zeit 6 Monate.
Netzadapter (nicht enthalten):	5VDC/1A (Typ C)
Option:	Standby-Strom: 200~800μA Arbeitsstrom: 150~200mA (IR aus)
Maximale Ladeleistung:	2W
Abmessung:	64 x 59 x 101mm
Nettogewicht:	265g
IP-Schutzart:	IP65
Installation:	Wandmontage

Allgemeine Spezifikationen Solarpanel

Maximale Leistung (Pmax):	5W
Toleranz:	±5%
Maximale Leistungsspannung (Vmp):	5V
Maximaler Leistungsstrom (Imp):	0,83A
Kabellänge:	3000mm±50mm (inklusive Innenteile)
Abmessungen:	174 × 163 × 12,5mm
Nettogewicht:	288g
IP-Schutzart:	Außenbereich IP65

Umgebung

Betriebsfeuchtigkeit:	<90% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur:	-20°~50°





EAN: 9120137871388 PCB : 10 Stück

01 Dec 2025 15:25

*Erfordert ein kompatibles Gerät und eine entsprechende Konfiguration. Amazon, Alexa, Google und Google Assistant sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

STRONG übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf die hier dargestellten Logos, Marken und/oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Technische Daten und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © STRONG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Nur zur Verwendung im Vereinigten Königreich, in EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten bestimmt.