5MP

DOPPELLICHT-POE-KAMERA

BUL05DL0-P



Verbessern Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens mit unserer Dual-Light IP67 PoE-Kamera und ihrer benutzerfreundlichen App!

Wir stellen unsere Dual-Light PoE Kamera vor, eine umfassende Überwachungslösung, die entwickelt wurde, um die Sicherheit im Freien für kleine Büros zu verbessern. Mit ihrem umfassenden Funktionsumfang garantiert diese fortschrittliche Außenkamera erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit für Unternehmen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Boutiquen, Geschäften, Büros, Parkplätzen, Garagen oder anderen kommerziellen Einrichtungen.


Mit einer beeindruckenden 5-Megapixel-Auflösung sorgt diese Kamera für scharfe Bilder und bietet einen außergewöhnlichen Detaillierungsgrad für eine umfassende Überwachung. Ausgestattet mit fortschrittlichen IR- und Vollfarb-Weißlicht-Sichtfunktionen garantiert die Dual-Light-PoE-Kamera eine außergewöhnliche Sicht bei Tag und Nacht und verbessert die Überwachungseffizienz.

Die wetterfeste Schutzart IP67 hält den härtesten Außenbedingungen stand und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in jeder Umgebung. Mit eingebautem Mikrofon, Power over Ethernet (POE) -Unterstützung und ausgeklügelter Erkennung von Mensch und Fahrzeug bietet die Dual-Light-PoE-Kamera unvergleichlichen Komfort und Sicherheit.

Nahtlos verwaltet durch die intuitive VISION durch STARKE mobile Anwendung, können Benutzer Kamera-Streams von überall und jederzeit mühelos steuern und darauf zugreifen. Mit Unterstützung für NVR- und Cloud-Aufnahmen in Verbindung mit vielseitigen Decken- oder Wandmontageoptionen bietet es eine umfassende Überwachungslösung, die auf die unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen zugeschnitten ist.


Verbessern Sie Ihr Außenüberwachungssystem mit der Dual-Light PoE-Kamera - wo Spitzentechnologie auf Zuverlässigkeit trifft.

Einfache Bedienung mit der App



- Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Sicherheitssystem überall mit Vision durch EINE STARKE intuitive App. Aktivieren/deaktivieren Sie Ihre Kamera, sehen Sie sich Live-Streams an und geben Sie Filmmaterial aus Ihrer Handfläche wieder.
- **NVR-Aufnahme:** Der Monitor zeigt die Live-Ansicht der Kamera an, nachdem die Geräte korrekt eingesetzt wurden.
- **Cloud-Aufzeichnung:** Aufzeichnen und Speichern von Videos in der Cloud.

Intelligent & Effizient



- **Motion & Human Detection:** Bleiben Sie über menschliche Aktivitäten in Ihren Räumlichkeiten informiert, reduzieren Sie Fehlalarme und erhöhen Sie die Sicherheit.
- **Fahrzeugerkennung:** Verfolgen Sie Fahrzeugbewegungen mit präzisen Erkennungsfunktionen, perfekt für Parkplätze und Garagen.
- **Integriertes MIKROFON:** Aktivieren Sie die Audioaufnahme für eine umfassende Überwachungsabdeckung.

Bild löschen



- **5-MP-Auflösung:** Scharfe Grafik mit bemerkenswerter 5-MP-Auflösung, die jedes Detail mit Genauigkeit erfasst.
- **IR-Nachtsicht:** Sorgen Sie für klare Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen und völliger Dunkelheit.
- **Dual-Light Vision:** Erleben Sie Vollfarb-Videoaufnahmen Tag und Nacht mit Dual-Light-Vision-Technologie und garantieren Sie lebendige, farbige Bilder auch bei Nacht.

5MP

DOPPELLICHT-POE-KAMERA

BUL05DL0-P

Lieferumfang:

1x IP-Kamera
1x Positionieraufkleber
3x Montageschrauben
3x Dübel
1x Wasserdichtes Kit
1x Kurzanleitung, Garantie- und Sicherheitshinweise

Technische Daten:

Modell:	BUL05DL0-P
Auflösung:	5MP
Blende:	F1.6
Brennweite:	4mm / 6mm (optional)
Audio:	Integriertes MIKROFON
Nachtsicht:	Dual-Light-Vision
Zertifikat:	CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE
Material:	PC
Ethernet:	1 x 10/100 Mbit/s
Intelligenter Alarm:	Menschen- und Fahrzeugerkennung / Bewegungserkennung /Bereichserkennung /Linienüberschreitung

Sonstige Spezifikationen:


Sprache:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Türkisch
ONVIF:	Profil S
Protokoll:	TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP, HTTPS, TLS, NTP, DNS, RTSP, RTCP
APP:	Vision von STRONG

Allgemeine Spezifikationen:

Leistung :	DC 12 ⎓ 1A oder POE 48V ⎓ 0,35A
Leistungsaufnahme:	≤7W
Maße:	203 x 83 x 82 mm
Nettogewicht:	317 g
IP-Güte:	IP67
Montage:	Wandmontage / Decke

Umgebung:

Arbeitsfeuchtigkeit:	<90% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur:	-20°~60°



20 Sep 2024 09:54

EAN: 9120072378966
PCB : 10 pcs

STRONG übernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Logos, Marken und/oder hier angezeigte Marken, die nicht von STRONG registriert sind. Technische Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Datendurchsatz, Entfernung, Signalbereich und Abdeckungsbereich pro m² werden nur für referenz und basierend auf Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsfallbedingungen. Ist leistungen werden nicht garantiert und können aufgrund von Unterschieden in der Betriebsumgebung variieren, abstand und Positionierung der Produkte, Mix der verwendeten Produkte, Baustoffe, drahtlose und elektrische Störungen und andere widrige Bedingungen.
© STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten. Nur für den Außenbereich im Vereinigten Königreich, in den EU-Mitgliedstaaten und in den EFTA-Staaten bestimmt.