5 MP

KIT POE-KAMERAS & NVR

KIT-NVRT




Komplettes professionelles Überwachungs-Kit — Dual-Light-Kameras + NVR

Verbessern Sie Ihre Sicherheit mit einem leistungsstarken Kit, das vier 5MP Dual-Light PoE-Kameras und einen 12-Kanal-NVR umfasst und zuverlässige Überwachung und Speicherung in hoher Auflösung bietet. Die Kameras liefern gestochen scharfe Aufnahmen bei Tag und Nacht mit Dual-Light-Sicht, präziser Personen- und Fahrzeugerkennung zur Minimierung von Fehlalarmen, einem integrierten Mikrofon für umfassende Überwachung sowie effizienter H.265+-Kompression zur Optimierung des Speicherplatzes.

Die NVR1120-8P-Recorder dienen als sichere, zentrale Schnittstelle und unterstützen jeweils bis zu acht PoE-Kameras, mit 4K-HDMI-Ausgang, cloudfähigem playback und bis zu 8TB Speicherkapazität. Nahtlos über eine intuitive App steuerbar und für skalierbare Integration konzipiert, ist dieses Kit die perfekte Lösung für Büros, Boutiquen, Garagen und überdachte Parkplätze und sorgt rund um die Uhr für Sicherheit.

Einfache Bedienung



- **Steuern Sie Ihr Überwachungssystem** überall mit der Vision by STRONG App. Sehen Sie Live-Streams, erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und spielen Sie Aufnahmen im playback ab.
- **NVR-Aufzeichnung:** Nach dem Anschluss streamen die Kameras direkt zum NVR für eine zuverlässige, kontinuierliche Aufzeichnung.
- **Vereinfachte Installation:** Der NVR versorgt und verbindet bis zu 8 Kameras. Das Kit enthält 1 NVR, 4 Kameras, wasserdichte Kits, Kabel, Schrauben, Maus und Netzadapter.

Intelligent & effizient



- **Bewegungs- & Personenerkennung:** Bleiben Sie über menschliche Aktivitäten auf Ihrem Gelände informiert, reduzieren Sie Fehlalarme und erhöhen Sie die Sicherheit.
- **Fahrzeugerkennung:** Behalten Sie Fahrzeugbewegungen mit präziser Erkennung im Blick – ideal für Parkplätze und Garagen.
- **H.265+-Kompression:** Sparen Sie Speicherplatz, ohne auf Bildqualität zu verzichten, dank effizienter Videokompressionstechnologie.

Klares Bild



- **5 MP Auflösung bei Kameras:** Erfassen Sie jedes Detail in scharfer, hochauflösender Klarheit mit Dual-Light-Sicht für lebendige Farben auch bei Nacht.
- **8MP-Aufzeichnung & 4K-HDMI-Ausgang am NVR:** Sehen Sie Aufnahmen in beeindruckender Detailgenauigkeit und genießen Sie hochauflösendes playback auf Ihrem Monitor.
- **Unterstützt bis zu 8TB HDD:** Speichern Sie große Mengen aufgezeichneter Videos sicher in Ihrem NVR für eine langfristige Aufbewahrung

5MP

KIT POE-KAMERAS & NVR

KIT-NVRT

Lieferumfang

1x NVR
4x IP-Kameras
4x Positionierungsaufkleber
4x Montageschraubensets (für Kamera)
1x Montageschraubenset (für HDD)
1x HDMI-Kabel (1,5 m)
1x Ethernet-Kabel (5 m)
4x Ethernet-Kabel (18 m)
1x Maus
1x Netzadapter für NVR
4x Wasserdichte Kits
1x Schnellstartanleitung
2x Garantie- und Sicherheitshinweise

Technische Spezifikationen NVR

Modell:	NVR1120-8P
Auflösung:	Max. 8MP (4K)
Kanal:	Max. 12CH
Panel:	1/4/6/8/9/10/12 Panel
IPC-Anschluss:	12CH*8MP
Live-Ansicht:	1x8MP – 4x4MP – 2x5MP+4x720p – 2x5MP+6x720p - 4x4MP+5x720p – 4x4MP+6x720p – 4x4MP+8x720p
playback:	1 Panel: 1CH*8MP 4 Panel: 4CH*4MP
Eingehende Bandbreite:	512Mbps
Ausgehende Bandbreite:	512Mbps
Audio:	Audio Out & Audio In (Mini-Klinke)
Zertifikat:	CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE
Material:	Metall
Ethernet/ LAN:	1 (10/100Mbps, RJ45)
POE:	8xPorts (10/100Mbps, RJ45)
HDD:	Unterstützt bis zu 8TB HDD 3 1/2" SATA
Stromversorgung:	DC48V/2A
Abmessungen:	280x208x51mm
Nettogewicht:	816g

Technische Spezifikationen IP-Kamera


Modell:	TUR05DL0-P
Auflösung:	5MP
Blende:	F1.6
Brennweite:	2.8mm
Audio:	Eingebautes Mikrofon
Nachtsicht:	Dual-Light Vision
Zertifikat:	CE, RoHS, REACH, WEEE
Material:	PC + Metall
Ethernet:	1*10/100Mbps (RJ45, POE)
Smart-Alarm:	Personen- & Fahrzeugerkennung / Bewegungserkennung / Bereichserkennung / Linienüberquerung
Stromversorgung:	DC 12V 1A oder POE 48V 0,35A
Leistungsaufnahme:	≤7W
Abmessung:	95 x ø110 mm
Nettogewicht:	274 g
Installation:	Wandmontage / Decke


Weitere Spezifikationen

Sprache:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Türkisch
ONVIF:	Profil S
Protokoll IP-Kamera:	TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP, HTTPS, TLS, NTP, DNS, RTSP, RTCP
Protokoll NVR:	TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP, NTP, DNS, RTSP
APP:	Vision by STRONG

Umgebung

Betriebsfeuchtigkeit:	<90% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur IP-Kamera:	-20°~60°
Betriebstemperatur NVR:	-5°C bis 40°C (abhängig von der Betriebstemperatur der Festplatte)





EAN: 9120137871005

03 Sep 2025 11:25

STRONG übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf die hier dargestellten Logos, Marken und/oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Technische Daten und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Datenübertragungsrate, Entfernung, Signalreichweite und Abdeckungsbereich pro m² dienen nur als Referenz und basieren auf Testergebnissen unter normalen Einsatzbedingungen. Tatsächliche Leistungen sind nicht garantiert und können je nach Betriebsumgebung, Entfernung und Positionierung der Produkte, Produktmix, Baumaterialien, drahtlosen und elektrischen Störungen sowie anderen ungünstigen Bedingungen variieren. © STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Nur zur Verwendung im Vereinigten Königreich, in EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten bestimmt.