

**Art.-Nr. 342260**

# Pendelleuchte
# Office Three Standard Up and Down, 56 W, DALI, 4000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

DALI | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<6






**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- CRI größer 95 für direkten Lichtanteil
- Indirekter Lichtanteil 85%

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Polycarbonat - PC |
| **Bildschirmarbeitsplatztauglich** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | Notstromfähig |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 56 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 180-264 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Dimmbereich min./max.** | 1-100 % |
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich DC** | 200-264 V/DC |
| **Spannungsbereich Notbeleuchtung** | 200-264 V/DC |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 95 |
| **Bemessungslichtstrom** | 8300 lm |
| **Lichtausbeute** | 148,2 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 115 Grad |
| **Abstrahlwinkel 2** | 50 Grad |
| **UGR** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Länge** | 1179 mm |
| **Breite** | 64 mm |
| **Höhe** | 35 mm |
| **Sockellänge** | 603 mm |
| **Sockel L x B x H** | 603 x 52 x 35 mm |
| **Sockelbreite** | 52 mm |
| **Sockelhöhe** | 35 mm |
| **Pendellänge max.** | 2500 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 80 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Einschaltstrom max.** | 10,25 A / 148 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 26 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 41 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 26 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 41 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 72000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 51000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 STK |
| **Energieverbrauch** | 56 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |

EL | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com