

Art.-Nr. 565733

Wandeinbauleuchte
Alwaid Pro, 4 W, DIM, 2700 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK05 SDCM<3 UGR<19





Besonderheiten

- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar über Phasenan-/ abschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Wandmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	4 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	3 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	610 lm
Lichtausbeute	153 lm/W
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Höhe	41 mm
Durchmesser	71,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	39 mm
benötigte Einbautiefe	60 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	99 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Oberflächentemperatur max.	54 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK05
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Max. Anzahl je LS B10	140
Max. Anzahl je LS B16	224
Max. Anzahl je LS C10	250
Max. Anzahl je LS C16	400
Lebensdauer L70 / B50	132000 h
Lebensdauer L80 / B50	84000 h
Schaltzyklen	50000 STK
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com