

Art.-Nr. 710114

3-Phasen Schienensystem
D LINE/DALI Aufbauschiene, Curved 90°, R=1m, rechts/ws





Besonderheiten

- Curved Schiene 90° (Radius 1m)
- ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen (Ecke, Halbkreis, Kreis, Welle)
- Segmentlänge 1,57m
- verwendbar als D-Line DALI oder D-Line Standard-Schiene
- nur geeignet für Standard- Stromschienenadapter (Länge max. 12cm)
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- bei Dali-Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig
- viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Technische Beschreibung	Belastung 25 kg/m
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Eingangsspannung	220-440 V/AC 50 / 60 Hz
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Ausgangsstrom	16 A
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT6
IP Schutzart	IP 20
Länge	1570 mm
Breite	35,2 mm
Höhe	35,5 mm
Artikelgewicht	1320 g
Garantie (Jahre)	5

Zubehör .

710121		D Line DALI el. Verbinder für Curved Schienen, Weiß, Kunststoff, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
710063		D Line/Dali Montagehalter Deckenbefestigung Flex, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
710117		D Line/Dali Abhängehalter CURVED mit 5m Seil, weiß, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
710078		D Line/Dali Deckenabhängung starr (63,5cm) für 3-Phasen, Aluminium, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
710086		D Line/Dali Verlängerung f. Deckenabhängung starr (30cm), Aluminium, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
710083		D Line/Dali Truss Adapter, Aluminium, Silber
931066		D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern, Metall Kunststoff, Silber Schwarz
710110		D Line/Dali Seilabhängung mit Justiertraverse, weiß, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß