Art.-Nr. 840466

LED Stripe
Professional, COB, 24V-15W, 2700 K, IP20, 5m

DEKOLIGHT

Ra>90



Gehäusematerial	Kupfer, Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	15 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	1

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtstrom 1m	2100 lm
Lichtausbeute 1m	141 lm/W
LED/Meter	288
Segment Länge	27,77 mm
Segment LED Anzahl	8
LED Abstand	3,47 mm
Biegeradius min.	30 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2,2 mm
Artikelgewicht	142 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Lebensdauer L80 / B10	54000 h
Schaltzyklen	27000
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
EEI	E
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 1 CH

Art.-Nr. 840466

LED Stripe
Professional, COB, 24V-15W, 2700 K, IP20, 5m

