**Art.-Nr. 840478**

# LED Stripe
## Standard, COB, 24V-12W, 3000 K, IP67, 5m



| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kupfer, Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Anwendungsbereich** | Wohnbereiche im Privatbereich, Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Montageort** | Innen, Außen |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Leistungsaufnahme 1m** | 12 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 24 V/DC |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Anschlussleitung Primär** | Ja |
| **Leitungsende Primär** | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden |
| **Leitungslänge Primär** | 1 m |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja |
| **Leitungsende Sekundär** | Offene Kabel |
| **Leitungslänge Sekundär** | 1 m |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionalen Controller |
| **Anzahl Kanäle** | 1 |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 5 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Abstrahlwinkel** | 180 Grad |
| **Lichtstrom 1m** | 1220 lm |
| **Lichtausbeute 1m** | 102 lm/W |
| **LED/Meter** | 480 |
| **Segment Länge** | 50 mm |
| **Segment LED Anzahl** | 24 |
| **LED Abstand** | 2,08 mm |
| **Biegeradius min.** | 70 mm |
| **zu betreibende Gesamtlänge max.** | 5 m |
| **Länge** | 5000 mm |
| **Breite** | 12 mm |
| **Höhe** | 4,5 mm |
| **Breite Schlauch** | 12 mm |
| **Höhe Schlauch** | 2,2 mm |
| **Länge Endkappe** | 10 mm |
| **Breite Endkappe** | 14 mm |
| **Höhe Endkappe** | 3,2 mm |
| **Artikelgewicht** | 354 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -30 bis 80 °C |
| **IP Schutzart** | IP 67 |
| **IP Ausführung** | Silikonschlauch |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 36000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 36000 h |
| **Schaltzyklen** | 18000 |
| **Energieverbrauch** | 12 kWh/1000h |
| **EEI** | F |

CV | IP67 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 840478**

**LED Stripe**
**Standard, COB, 24V-12W, 3000 K, IP67, 5m**

| | |
|---|---|
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

