Art.-Nr. 840479

LED Stripe
Standard, COB, 24V-12W, 4000 K, IP67, 5m



Gehäusematerial	Kupfer, Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	12 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)

Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtstrom 1m	1400 lm
Lichtausbeute 1m	117 lm/W
LED/Meter	480
Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	24
LED Abstand	2,08 mm
Biegeradius min.	70 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Breite Schlauch	12 mm
Höhe Schlauch	2,2 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	14 mm
Höhe Endkappe	3,2 mm
Artikelgewicht	356 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikonschlauch
Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Lebensdauer L80 / B10	36000 h
Schaltzyklen	18000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEI	F

CV | IP67 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 840479

LED Stripe
Standard, COB, 24V-12W, 4000 K, IP67, 5m

Garantie (Jahre)	5

