
Art.-Nr. 840481

LED Stripe
Standard, COB, 24V-15W, 2700-6500 K, IP67, 5m

DEKOLIGHT

CCT | IP67 | Ra>90



Gehäusematerial	Silikon
Gehäusefarbe	Weiß
Technische Beschreibung	• 2700 K = 1300 lm/m • 4000 K = 600 lm/m • 6500 K = 750 lm/m
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	15 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	0,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	2
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß

Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtstrom 1m	1300 lm
Segment Länge	27,8 mm
LED Abstand	1,73 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Breite Schlauch	12 mm
Höhe Schlauch	4,5 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	14 mm
Höhe Endkappe	6 mm
Artikelgewicht	374 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikonschlauch
Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Lebensdauer L80 / B10	47000 h
Schaltzyklen	30000 STK
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5

CV | IP67 | 2 CH

Art.-Nr. 840481

LED Stripe
Standard, COB, 24V-15W, 2700-6500 K, IP67, 5m

