Art.-Nr. 840483

LED Stripe
Standard, COB, 24V-16W, RGB + 3000 K, IP67, 5m



Gehäusematerial	Silikon
Gehäusefarbe	Weiß
Technische Beschreibung	• 3000 K = 260 lm/m
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	16 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	0,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	4
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtstrom 1m	800 lm
Lichtausbeute 1m	49 lm/W
Segment Länge	50 mm
LED Abstand	1,78 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	14 mm
Höhe	4,5 mm
Breite Schlauch	14 mm
Höhe Schlauch	4,5 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	14 mm
Höhe Endkappe	6 mm
Artikelgewicht	459 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikonschlauch
Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Lebensdauer L80 / B10	32000 h
Schaltzyklen	30000 STK
Energieverbrauch	16 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CV | IP67 | 4 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 840483

LED Stripe
Standard, COB, 24V-16W, RGB + 3000 K, IP67, 5m

