CHERRY



K371D

DATENBLATT

CHERRY K37ID

DIE CHERRY K37ID IST EINE KOMPAKTE INDUSTRIETASTATUR FÜR ARBEITSUMGEBUNGEN, IN DENEN ZUVERLÄSSIGE EINGABE, BEGRENZTER PLATZ UND WIRTSCHAFTLICHER BETRIEB GLEICHERMASSEN ZÄHLEN. MIT IP54-SCHUTZ GEGEN STAUB UND SPRITZWASSER SOWIE ROBUSTER BAUWEISE EIGNET SIE SICH FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ IN PRODUKTION, LOGISTIK, WERKSTATT UND AUTOMATION. IHR ATTRAKTIVES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS ERMÖGLICHT ZUDEM EINE KOSTENEFFIZIENTE AUSSTATTUNG MEHRERER INDUSTRIELLER ARBEITSPLÄTZE.

KOMPAKTE INDUSTRIETASTATUR MIT SCHUTZKLASSE IP54

Für industrielle Arbeitsplätze bietet die K37ID gezielten Schutz vor typischen äußeren Einflüssen: Die IP54-Zertifizierung schützt die Tastatur vor Staub und Spritzwasser und unterstützt damit einen zuverlässigen Betrieb im Arbeitsalltag.

Das kompakte 99-Tasten-Layout benötigt wenig Stellfläche und bietet dennoch die wesentlichen Funktionen einer vollwertigen Tastatur; zusätzliche Tastenfunktionen sind über den FN-Layer verfügbar.

Mit ihrem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die K37ID einen wirtschaftlichen Einstieg in das Segment der Industrietastaturen und eignet sich auch zur Ausstattung mehrerer Arbeitsplätze. Für ein angenehmes Schreibgefühl sorgt die Membran-Tastaturtechnologie mit präzisem, taktilem Feedback, das an das Tippgefühl mechanischer Tastaturen erinnert.

Damit ist die K37ID eine zuverlässige Eingabelösung für industrielle Arbeitsplätze – von Fertigungs- und Verpackungsstationen bis hin zu Bedienplätzen und automatisierten Anlagen.







HIGHLIGHTS

- IP54-Schutz: Zuverlässiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Kompaktes 99-Tasten-Layout: Ideal für beengte Platzverhältnisse
- Mem-chanical Tippgefühl: Membran-Tastaturtechnologie mit präzisem, taktilem Schreibgefühl, inspiriert von mechanischen Tastaturen
- Robuste Konstruktion: Minimiert Wartungsunterbrechungen und verlängert Austauschzyklen
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis

LIEFERUMFANG

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	367 mm × 124 mm × 36 mm | 769 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 165 mm × 43 mm | 955 g
Modellnummer	JK-37
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – UKCA – FCC – REACH – EU-RoHS – Windows-Hardwarekompatibilität
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Schlüsseltechnologie	Rubber dome

Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	20 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT
JK-3700DE-2	DE (Deutschland)
JK-3700FR-2	FR (Frankreich)
JK-3700GB-2	GB (Vereinigtes Königreich)
JK-3700US-2	US (USA)

K37ID [JK-3700DE-2]



Layout: DE (Deutschland)

Artikelnummer	JK-3700DE-2
EAN	4025112123733
UPC	840183609948

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	367 mm × 124 mm × 36 mm | 769 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 165 mm × 43 mm | 955 g
Modellnummer	JK-37
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – UKCA – FCC – REACH – EU-RoHS
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Schlüsseltechnologie	Rubber dome
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	20 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein

K37ID [JK-3700FR-2]



Layout: FR (Frankreich)

Artikelnummer	JK-3700FR-2
EAN	4025112123740
UPC	840183609948

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	367 mm × 124 mm × 36 mm | 769 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 165 mm × 43 mm | 955 g
Modellnummer	JK-37
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – UKCA – FCC – REACH – EU-RoHS
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Schlüsseltechnologie	Rubber dome
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	20 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein

K37ID [JK-3700GB-2]



Layout: GB (Vereinigtes Königreich)

Artikelnummer	JK-3700GB-2
EAN	4025112123757
UPC	840183609948

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	367 mm × 124 mm × 36 mm | 769 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 165 mm × 43 mm | 955 g
Modellnummer	JK-37
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – UKCA – FCC – REACH – EU-RoHS
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Schlüsseltechnologie	Rubber dome
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	20 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein

K37ID [JK-3700US-2]



Layout: US (USA)

Artikelnummer	JK-3700US-2
EAN	4025112123764
UPC	840183609948

PRODUKTINFORMATIONEN

Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	367 mm × 124 mm × 36 mm | 769 g
Abmessungen und Gewicht (inkl. Verpackung)	390 mm × 165 mm × 43 mm | 955 g
Modellnummer	JK-37
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung + 1 Jahr Herstellergarantie
Produktzulassungen	– CE – UKCA – FCC – REACH – EU-RoHS
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja
Schlüsseltechnologie	Rubber dome
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	20 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Windows-Taste	mit Windows-Taste
Hotswap	nein

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.