Datenblatt | Kompaktes

Marke: Imperial | Artikelnummer: DABMANI430BK | Product EAN number: 8711902093794

Produkteigenschaften

Antennentyp	**Teleskop**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**Farbbildschirm**
App gesteuert	**Ja**
App Name	**Soundmate**
DAB+	**Ja**
Displaygröße	**3.20 "**
Displaytyp	**TFT LCD**
Eingangsspannung	**100 - 240 V AC 50/60 Hz**
Equalizer	**Ja**
Erfordeliche Batterien (enthalten)	**1x CR2025**
Farbe	**Schwarz**
ferngesteuert	**Ja**
FM	**Ja**
Internet-Radio	**Ja**
Kommunikationstechnik	**Bluetooth®**
	Wi-Fi
Leistungsaufnahme Betrieb	**10 W**
Netzstecker	**Euro / Typ-C (CEE 7/16)**
Radiodesign	**Tisch Ausführumg**
Radiotyp	**Internet Radio**
Sleep Timer	**Ja**
Stromquellentyp	**Netzstromversorgung**
Tuning Typ	**Digital**
Unterstützte Streaming-Dienste	**Calm Radio**
	Deezer
	High Res Audio
	Napster
	Qobuz
	Soundmachine
	TIDAL
Untestütze Radio Bände	**Bluetooth®**
	DAB+
Untestütze Radio Bände	**Internet**
Wifi Standart	**802.11 b/g/n**
WPS Funktion	**Ja**

Verpackungsinformationen

Marke	**Imperial**
Bestellcode	**DABMANI430BK**
EAN single product:	**8711902093794**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**18711902093791**
Verpackung	
Verpackungsinhalt	**Kompaktes Hybridradio**
	AC-Adapter

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	203 mm	175 mm	140 mm	767 g
18	425 mm	445 mm	535 mm	14800 g

8 711902 093794

