



## **Palettenwaage PCE-EP 1500** **Industriewaage für mobilen Einsatz / Wiegebereich bis 1500 kg / Auflösung 0,5 kg /** **RS-232-Schnittstelle / Rollen und Handgriff für leichten Transport**

Mit der mobilen Industriewaage PCE-EP 1500 wägen Sie beispielsweise direkt an der Laderampe. Das bedeutet: Erheblich geringere Lade- und Entladezeiten, kürzere Wege mit der vollen Palette, reduzierte Bindung des Bedienpersonals. Jetzt schaffen Sie nicht mehr mühsam Ihre Paletten zur Waage. Bringen Sie einfach die Waage zum Wiegegut. Das ist schnelles Wägen ohne Umwege - mit optimaler Kontrolle. Der einfache Transport wird durch die geringe Eigenmasse sowie Rollen an den Enden der Gabeln und einen Haltegriff am vorderen Rahmenende realisiert. Eine Autokalibrierfunktion erlaubt ein schnelles und einfaches Überprüfen mittels externen Prüfgewichten vor Ort (Prüfgewichte nicht im Lieferumfang). Die Industriewaage lässt sich problemlos transportieren.

- Reproduzierbarkeit von  $\pm 0,5$  kg
- großes LC Display, abnehmbar
- automatischer Tara-Abzug, Tara- Handeingabe, Summierfunktion
- Tragrahmen aus robustem Stahl, lackiert
- Betrieb über das mitgelieferte 230 V-Netzteil
- Tragerahmen aus robustem Stahl, lackiert
- einstellbare Füße, zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden
- Auto-Power-Off zur Batterieschonung
- Alarmierung bei Überlastung

### **Technische Daten**

Wiegebereich	0 ... 1500 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg
Reproduzierbarkeit	$\pm 0,5$ kg
Tarierbereich	über den gesamten Wiegebereich
Einschwingzeit	3 ... 5 s
Wiegeeinheit	kg
Display	kontraststarkes 25 mm LCD-Display, 4 m Kabellänge
max. Überlast	125 %
Überlastalarm	Alarmierung ab 3 % Überlast
Kalibrierung	automatisch (durch externes Justiergewicht)
Versorgung	via Netzteil 230 V 500 mA
Gehäuse	Waage: Stahl lackiert / Display: ABS
Schutzart	IP 54
Umgebung	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Abmessung	1200 x 840 x 75 mm
Gewicht	50 kg

### **Lieferumfang**

1 x Industriewaage PCE-EP 1500, 1 x Display, 1 x Netzteil und Bedienungsanleitung