

Bodenwaage PCE-SD 1500F



**geeichte Einbaubodenwaage bis 1.500 kg / Auflösung 0,5 kg / Wiegezellen IP67 /
Stückzählfunktion / Summierfunktion / RS-232 Schnittstelle / Waage aus lackiertem Stahl / Wiegeplatte abnehmbar /
Einbaurahmen optional**

Die eichfähige Einbaubodenwaage ist für den ebenen Einbau vorgesehen und wird auf Wunsch optional mit einem Einbaurahmen geliefert. Die Einbaubodenwaage wird nach Eichklasse III geeicht und ist für zwei Jahre für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Das Displaykabel der Einbaubodenwaage ist 5 m lang und mit einer Steckverbindung versehen was eine problemlose Verlegung im Kabelkanal ermöglicht, ohne dass eine Nacheichung der Einbaubodenwaage notwendig wird. Mit der abnehmbaren Wiegeplatte ist ein bequemer Einbau der Bodenwaage möglich. Das Display der Bodenwaage ist IP 54 geschützt und hat eine Halterung für eine Tisch oder Wandmontage. Optional können Sie auch ein Stativ passend zu der Bodenwaage erhalten.

Verschiedene Abmessungen der Einbaubodenwaage stehen Ihnen zur Auswahl und die Funktionen der Einbaubodenwaage machen diese zu einem Multitalent. Auch die serielle bidirektionale RS-232 Schnittstelle der Bodenwaage ist ein Multitalent. Somit kann ein Programmierer die Bodenwaage leicht in das bestehende IT-System implementieren. Die Bodenwaage ist auch als Edelstahl- Version erhältlich. Für besondere Industrieanwendungen können zu der geeichten Boden - Einbauwaage Analogschnittstellen 4-20 mA bzw. 0-10 V sowie 3 potenzialfreie Schaltkontakte angeboten werden.

- ▶ Stückzählfunktion
- ▶ Prozent % Vergleichswiegung
- ▶ Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- ▶ Tierwägungsfunktion
- ▶ Ein Tarawert speicherbar
- ▶ Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- ▶ mehrere Wiegungen Summieren
- ▶ Durchschnittliche Gewichtsermittlung
- ▶ Rezepturmischwiegung
- ▶ einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- ▶ Statistikfunktion
- ▶ einstellbare Automatische Abschaltung
- ▶ Brutto / Netto Taste am Display
- ▶ Menü frei einstellbar
- ▶ Wartungsfreie Komponenten
- ▶ Optional: USB, LAN oder 4-20 mA

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Wägebereich	1500 kg
Auflösung	0,5 kg
Mindestlast*	10 kg
Abmessungen	1500 x 1500 mm
Gewicht	210 kg
Eichung	eichfähig nach Klasse M III
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Wiegebereich
Einschwingzeit	<4 s
Display	LED mit 20 mm Ziffernhöhe
Kabellänge	Steckergebunden 5 m
Wiegeeinheiten	kg / Stk. / lb
Schnittstelle	Bidirektionale RS-232 optional USB, LAN, 4-20 mA, 0-10V, OC
Wiegeplatte	geriffeltes lackiertes Stahl (abschraubbar)
Einsatztemperatur	-10 °C ... +40 °C
Stromversorgung	~230V 50Hz 8VA (Schukostecker)
Schutzart	Zellen IP 67 / Display IP54

*Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft.
Die eichfähige Bodeneinbauwaage zeigt auch kleinere Gewichte an,
jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Weitere Informationen

Skizze



Skizze



Skizze



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!