

# ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 3 m

Artikelnummer	11.04.5513
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5513
EAN (Einzelstück)	7611990194575



**ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz!**

- Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
- Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale
- Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht
- Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker
- Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

## **ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!**

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

### **Technische Daten**

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	DVI-Kabel (dual link)
Farbe	schwarz / gold
Länge	3 m

Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	318 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.42 kg