

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 10 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.04.5566 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.04.5566 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990192236 |



Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die fehlerfreie Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Die zweifache Abschirmung (Folie und Geflecht) optimiert die problemlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

- ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und Steckergehäuse aus Metall
- Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial für verbesserte Stabilität
- Optimiert für digitale HDTV Signale bis 1080i bzw. 1080p
- Maximale Auflösung: 1920 x 1080
- Digital Audio und Video
- HDMI High Speed
- Unterstützt den erweiterten Farbraum

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten

| | |
|------------|--------|
| Hersteller | ROLINE |
|------------|--------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktgruppe | HDMI Kabel |
| Produkttyp | HDMI High Speed Kabel |
| Farbe | schwarz / gold |
| Länge | 10 m |
| Übertragungsqualität | HDMI High Speed |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD) |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | doppelt geschirmt |
| Material Steckverbinder | Gold |
| Technische Besonderheiten | HDMI High Speed |
| Gewicht | 666.1 g |
| Verpackungshöhe | 45 mm |
| Verpackungsbreite | 210 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Paketgewicht | 0.68 kg |