

# ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45

<b>Artikelnummer</b>	21.13.1161
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.13.1161
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990117413

**roline**  
Designed for Professionals



## Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

- Gigabit Ethernet Switch mit 8x 10/100/1000Base-T Ports
- Unterstützt Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Unterstützt Jumbo Frames
- DIN Hutschienenmontage oder mittels Montageplatte
- Betriebsspannung: +5 bis +30VDC
- Leistungsaufnahme: 10W max.
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Gigabit Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Switch
Netzwerkstandard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Anzahl Ports gesamt	8

Gigabit Ethernet Ports RJ-45 8

Bauform Hutschiene

Stackable nein

Abmessungen (HxBxT) 42 x 106 x 140 mm

Netzteil (extern/intern) extern

Netzanschluss Lose Kabel / Schraubklemmen

Höhe 42 mm

Breite 106 mm

Tiefe 140 mm

Gewicht 547.6 g

Verpackungshöhe 80 mm

Verpackungsbreite 150 mm

Verpackungstiefe 210 mm

Paketgewicht 0.651 kg