

ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged

Artikelnummer	21.13.1156
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.13.1156
EAN (Einzelstück)	7611990189168



Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

- Fast Ethernet Switch mit 8x 10/100Base-T Ports
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- DIN Hutschienenmontage
- Betriebsspannung: +7 bis +30VDC
- Betriebstemperaturbereich: - 10 °C - +70 °C
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6.3mm / 2.0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Fast Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Netzwerkstandard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Anzahl Ports gesamt	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	8
Bauform	Hutschiene
Management	nein

Stackable	nein
Technische Besonderheiten	- 10 °C - +70 °C
Abmessungen (HxBxT)	95 x 40 x 80 mm
Netzteil (extern/intern)	extern
Netzanschluss	Lose Kabel / Schraubklemmen
Höhe	95 mm
Breite	40 mm
Tiefe	80 mm
Gewicht	300.56 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.365 kg