

# ROLINE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24 Ports, UTP, schwarz

<b>Artikelnummer</b>	26.11.0349
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.11.0349
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990135684



## ROLINE Verteilerfeld für Netzwerkkabel zum Einbau in 19-Zoll Schränke

- Panel genügt dem Standard EIA/TIA 568 TSB40a, Kategorie 5e
- Der rückseitige Kabelanschluss wird über LSAplus Anschlusstechnik realisiert
- Auf LSA-Leisten aufgedruckte Farbkodierung nach EIA/TIA 568
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten ungeschirmten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0511), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8506), ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 26.11.0349), und ROLINE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschlusstechnik TP
Produkttyp	Patchpanel Cat.5e
Farbe	schwarz
Schirmungstyp	ungeschirmt
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Schranksystem	19"-Technik
Anzahl Ports	24

Anschluss Verlegekabel	Krone LSAplus
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau	nein
Schirmkontaktierung	nein
Steckrichtung	gerade
Höheneinheiten	1 HE
Höhe	43.5 mm
Breite	482.6 mm
Tiefe	48.3 mm
Gewicht	482.9 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Paketgewicht	0.75 kg