

ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 9 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.01.1090 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.01.1090 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990115020 |



Paralleldruckerkabel für Drucker mit Centronics-Anschluss

- Für Drucker mit Centronics-Anschluss
- Kabel mit 25poligem D-Sub-Stecker und 36poligem Centronics-Stecker
- 25 Leitungen
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen, dadurch optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch möglich
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug
- Handverriegelungsschrauben

Verbindungsliste für Paralleldruckerkabel

25 pol. Stecker 1-14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25

36 pol. Stecker 1-14|32|31|36|33|19|21|23|25|27|29|30

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | Paralleldruckerkabel |
| Farbe | grau |
| Länge | 9 m |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Anschlüsse | Stecker / Stecker |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | D-Sub 25-polig (DB-25) |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | Centronics 36 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | geschirmt |
| Verarbeitung Steckverbinder | vergossen |
| Handverriegelungsschrauben | teilweise |
| Gewicht | 669.6 g |
| Verpackungshöhe | 60 mm |
| Verpackungsbreite | 160 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Paketgewicht | 0.677 kg |