

ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 3 m

Artikelnummer	11.01.3630
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.01.3630
EAN (Einzelstück)	7611990110100



25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

- Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
- Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
- 25 Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Handverriegelungsschrauben
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe	grau
Länge	3 m
Anschlüsse	Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)

Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	256.3 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Paketgewicht	0.237 kg