

# ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m

<b>Artikelnummer</b>	11.01.3518
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.01.3518
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990110063



## 25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

- Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
- Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
- 25 Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Handverriegelungsschrauben
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe	grau
Länge	1.8 m
Anschlüsse	Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)

Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	181.5 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.215 kg