

ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 6 m

Artikelnummer	11.01.3660
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.01.3660
EAN (Einzelstück)	7611990110117



25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

- Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
- Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
- 25 Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Handverriegelungsschrauben
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe	grau
Länge	6 m
Anschlüsse	Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)

Kabelschirmung	geschirmt
----------------	-----------

Handverriegelungsschrauben	ja
----------------------------	----

Gewicht	445.9 g
---------	---------

Verpackungshöhe	40 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	190 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	230 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.45 kg
--------------	---------