

ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m

Artikelnummer	11.01.3730
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.01.3730
EAN (Einzelstück)	7611990115228



25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

- Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
- Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
- 25 Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Handverriegelungsschrauben
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe	grau
Länge	3 m
Anschlüsse	Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)

Kabelschirmung	geschirmt
----------------	-----------

Handverriegelungsschrauben	ja
----------------------------	----

Gewicht	257.8 g
---------	---------

Verpackungshöhe	40 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	130 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	200 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.226 kg
--------------	----------