

# ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 1,8 m

<b>Artikelnummer</b>	11.01.3618
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.01.3618
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990110094



## 25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

- Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
- Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
- 25 Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Handverriegelungsschrauben
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe	grau
Länge	1.8 m
Anschlüsse	Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)

Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	185.2 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.192 kg