

# VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 20 m

<b>Artikelnummer</b>	11.99.5259
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.99.5259
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990197378



## Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

- Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung
- Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm)
- Handverriegelungsschrauben

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	SVGA-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	20 m
Seite 1 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja

Kabelaufbau	3 Coax RGB 7xAWG28
-------------	--------------------

Gewicht	1638.7 g
---------	----------

Verpackungshöhe	70 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	250 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	310 mm
------------------	--------

Paketgewicht	1.64 kg
--------------	---------