

# VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 11.99.5252    |
| <b>Hersteller</b>          | VALUE         |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 11.99.5252    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990189915 |



## Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

- Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung
- Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm)
- Handverriegelungsschrauben

### Technische Daten

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Hersteller                  | VALUE                          |
| Produktgruppe               | Kabel                          |
| Produkttyp                  | SVGA-Kabel                     |
| Farbe                       | schwarz                        |
| Länge                       | 2 m                            |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)             |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)             |
| Anwendungsbereich           | extern                         |
| Kabelschirmung              | doppelt geschirmt              |
| Handverriegelungsschrauben  | ja                             |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Kabelaufbau | 3 Coax RGB 7xAWG28 |
|-------------|--------------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 219.3 g |
|---------|---------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Verpackungshöhe | 50 mm |
|-----------------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 120 mm |
|-------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 160 mm |
|------------------|--------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Paketgewicht | 0.212 kg |
|--------------|----------|