

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 10 m

Artikelnummer	21.99.8758
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.8758
EAN (Einzelstück)	7611990198320



Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

- VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
- Verfügbare Längen: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
- Aussenfarbe: violett

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4
Farbe	violett
Länge	10 m
Anzahl Fasern	2
Aderaufbau	Kompaktader
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein

Faserquerschnitt	50/125µm OM4
Anschlüsse	LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	LC
Aramid Zugentlastung	ja
Aussen-Ø Kabel	3 mm
Aussenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nein
Gewicht	136.6 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.15 kg