

VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 19.99.1552 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 19.99.1552 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990138166 |



Anschlusskabel mit IEC320 C19 Buchse und Schutzkontakt Stecker

- Anschlusskabel für bis zu 16 A
- Typischer Einsatzbereich: USVs ab 3000VA oder Anschluss von Blade-Servern

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Stromkabel |
| Produkttyp | Anschlusskabel |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 2 m |
| Anschlüsse | Schutzkontakt, CEE 7/7 Stecker / IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A Buchse |
| Max. Strom | 16 A |
| Max. Spannung | 250V |
| Max. Leistung | 3600W |
| Kabelmantelmaterial | H05VV-F |
| Aderquerschnitt (mm ²) | 1,5mm ² |
| Anzahl Adern | 3 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Seite 1 Bezeichnung | Schutzkontakt |
| Seite 1 Stecker Typ | Schutzkontakt |
| Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm) | 40 mm |
| Seite 2 Bezeichnung | Kaltgeräte |
| Seite 2 Buchse Typ | IEC320 C19 |
| Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm) | 20 x 28 mm |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | Schutzkontakt, CEE 7/7 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
| Gewicht | 321 g |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 90 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Paketgewicht | 0.3 kg |