


# VALUE UPS 400 - Line Interaktive USV mit USB Port

<b>Artikelnummer</b>	19.99.3424
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.99.3424
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990130085



## Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für Small und HomeOffices.

Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC's, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungsserver.

- Sinus- Ausgang
- Automat. Spannungsregelung (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-Schutz
- Fon/Fax/Modem-Schutz
- LED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, Batteriebetrieb
- USB-Schnittstelle
- Spannungsbereich: 180-270 V
- Frequenzbereich: 45-55 Hz

**Software für Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inkl.**

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	USV
Produkttyp	UPS Line Interactive
Farbe	schwarz
Lieferumfang	UPS, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3	VI-SS-333

USV Technologie	Line Interactive
Leistungsklasse	100 ... 500 VA
Leistung (VA/W)	400 / 240
Wirkungsgrad	95 %
Überbrückungszeit	4 min
Stützzeit bei Voll/Halblast	4 / 7 min
Abmessungen (HxBxT)	135 x 97 x 320 mm
Bauform	Tower
Spannung (Eingang)	230 V
Spannung (Ausgang)	230 V
Ausgangsspannungsregelung	± 15 %
Frequenz	50 Hz
Anschlussart (Eingang)	Kaltgeräte IEC320 C 14
Ausgänge	2
Anschlussart (Ausgang)	2x Kaltgeräte IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz	EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten	0
Slots für Adapter	0
Schnittstellen	USB
USB 2.0 Schnittstelle	ja
Hot Swap Batterien	nein
Bypass	nein
Zusätzlicher Überspannungsschutz	Telefon/Fax
Betriebsanzeige	LED
Betriebsanzeige LED	1 LED
Betriebsanzeige Display	--
inkl. Management Software OS	Windows

Interne Kühlung	passiv
Umgebungstemperatur	0-40°C
Höhe	135 mm
Breite	97 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	4.5 kg
Verpackungshöhe	220 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	400 mm
Paketgewicht	5.772 kg

### Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	Minuten (Herstellerangabe)
400 / 240	4
360 / 216	5
320 / 192	6
280 / 168	8
240 / 144	12
200 / 120	15
160 / 96	22
120 / 72	36
80 / 48	63
40 / 24	137