

# ATEN VS201 2-Port VGA Video Switch

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 14.01.6390    |
| <b>Hersteller</b>          | ATEN          |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | VS201         |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4710423771970 |



## VGA-Grafik-Switch mit 2 Ports - Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an

Der automatische Grafik-Switch VS201 eignet sich besonders für analoge Monitore. Zusätzlich verstärkt der VS201 das Grafiksinal, sodass es über Entfernungen bis zu 65 m übertragen werden kann.

Über einen Schiebeschalter wird die Priorität der eingespielten Grafiksinalen festgelegt, sodass der VS201 automatisch das geeignete Eingangssignal für den Signalausgang wählt. Dank dieser beiden Eigenschaften eignet sich der VS201 besonders für Lehrzwecke.

- Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an
- Automatische Auswahl des eingespeisten Signals
- Schnelle und einfache Umschaltung über Schiebeschalter
- Große Übertragungswege - bis 65m\*
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore

\* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden

### Technische Daten

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Hersteller    | ATEN                    |
| Produktgruppe | Splitter und Selektoren |
| Produkttyp    | VGA-Video-Switch        |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Farbe             | schwarz   |
| Lieferumfang      | 1x Grafik-Switch mit 2 Ports, 1x 0AD6-1605-09EG Netzteil, 1x Benutzerhandbuch |
| Schnittstelle     | VGA   |
| Eingänge          | 2   |
| Ausgänge          | 1   |
| Netzanschluss     | Gerät-Eurostecker   |
| Höhe              | 2.79 cm   |
| Breite            | 7.9 cm  |
| Tiefe             | 10.36 cm  |
| Gewicht           | 0.2 kg  |
| Verpackungshöhe   | 80 mm   |
| Verpackungsbreite | 170 mm  |
| Verpackungstiefe  | 250 mm  |
| Paketgewicht      | 0.419 kg  |