

# ROLINE Toner kompatibel zu TN-3480, für BROTHER HL-L5000D / HL-L5100DN, ca. 8.000 Seiten, schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 16.10.1197    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 16.10.1197    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990152636 |



## ROLINE Tonerkassette: Kontrollierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

ROLINE kompatibel zu TN-3480 für BROTHER HL-L5000D / HL-L5100DN , 8.000 Seiten

### ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
- 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
- Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
- Mit geprüfter Seitenleistung

- Verpackung mit hochwertigem Vollkarton
- Niedrige CO2 Belastung durch Produktion in Deutschland
- Umweltschutz durch professionelle Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen

| Technische Daten                 |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                       | ROLINE                                                                                      |
| Produktgruppe                    | Toner                                                                                       |
| Produkttyp                       | Toner schwarz                                                                               |
| Farbe                            | schwarz                                                                                     |
| Druckfarbe                       | schwarz                                                                                     |
| Original Toner                   | nein                                                                                        |
| Seitenleistung (5% Deckungsgrad) | 8.000                                                                                       |
| Druckermodelle                   | BROTHER DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5200DW, HL-L6250DN, HL-L6300DW |
| Druckermodelle (weitere)         | MFC-L5700DN, MFC-5750DW, MFC-6800DWT, MFC-6900DW                                            |
| Refill-/Rebuilt                  | ja                                                                                          |
| Komp. mit Herst.-Nr.             | TN-3480                                                                                     |
| Gewicht                          | 1.084 kg                                                                                    |
| Verpackungshöhe                  | 250 mm                                                                                      |
| Verpackungsbreite                | 130 mm                                                                                      |
| Verpackungstiefe                 | 390 mm                                                                                      |
| Paketgewicht                     | 1.124 kg                                                                                    |