

VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm

Artikelnummer	26.99.0820
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0820
EAN (Einzelstück)	7611990133666



VALUE 19"-Serverschrank, schwarz, mit 42 HE

- Serverschrank in BxT 800x1000mm mit perforierten Türen vorne und hinten
- Zwei Paar 19"-Winkelprofile
- Alle Türen sind abschließbar mit Ein-Punkt-Verriegelung
- Schrank kommt mit 4 Rollen und 4 Justierfüßen
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit in das Schrank-Innere
- Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- Schrank beinhaltet 3 feste Fachböden (49x72cm) und ein Paar vertikale Kabelkanäle
- Max. Traglast (verteilt): 800kg

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Standschrank
Farbe	schwarz
Lieferumfang	2 Paar 19"-Profile, 4 Nivellierfüsse, 4 Rollen, Erdungskabel, 3 Fachböden, 1 Paar vertikale Kabelmanager, Befestigungsmaterial
Serverschrank	ja
Höheneinheiten HE	42
Mit Sockel	nein

Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 800 x 1000 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	850 mm
Schutzart IP	20
Front	Stahltür perforiert
Rückseite	Stahltür perforiert
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	offen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	nein
Justierfüsse	ja
Lüfter nachrüstbar	nein
Farbe (Schrankgestell)	schwarz
Farbe (Verkleidungsteile)	schwarz
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	1000 mm
Gewicht	137.6 kg
Verpackungshöhe	2020 mm
Verpackungsbreite	800 mm
Verpackungstiefe	1100 mm
Paketgewicht	150 kg