

# VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout F

<b>Artikelnummer</b>	26.99.0133
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.99.0133
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049612532



**Die VALUE 19"-Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 48cm-(19"-)TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank**

- Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
- Teleskopschienen
- Tastatur mit breiter Handauflagefläche
- Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:

- Aktive 48 cm-Matrix TFT
- Maximale Auflösung: 1.366 x 768 Pixel
- Kontrast: 1000:1
- Helligkeit: 250cd/m<sup>2</sup>

**Tastatur-Layout: Französisch**

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	Konsol-Einschub
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM-Kombi-Kabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), Netzteil mit -kabel
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	19" (48 cm)
Tastatur-Layout	FR
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	640 mm
Verpackungstiefe	750 mm
Paketgewicht	12 kg