

VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastatur UK

Artikelnummer	26.99.0190
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0190
EAN (Einzelstück)	7630049612587



Der VALUE 19"-Konsol-Switch kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 48 cm TFT Monitors sowie eines 8-Port-KVM-Switchs in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

- Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
- Teleskopschienen
- Tastatur mit breiter Handauflagefläche
- Sicheres Einrasten des Einschubs
- 8 Spezialkabel mit Länge 1,80m zum Anschluss der PCs sind im Lieferumfang enthalten

Bildschirmdaten:

- Aktive 48 cm-Matrix TFT
- Maximale Auflösung: 1.366 x 768 Pixel
- Kontrast: 1000:1

Tastatur-Layout: Englisch (UK)

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp	Konsol-Switch
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Konsol-Switch, Schienen inkl. Zubehör, 8x KVM-Kombi-Kabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), Netzteil mit -kabel, CD mit Handbuch
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	19" (48 cm)
Tastatur-Layout	UK
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungsbreite	630 mm
Verpackungstiefe	750 mm
Paketgewicht	17 kg